



配件编号: 426298
MLDSET AC-ABF 70INV. A.1
应答单元



图片可能不同

内容

- 技术参数
- 电气连接

技术参数

基础数据	
包含	应答单元 AC-ABF70.INV 安装底板 夹紧
适合	MLC 500, MLC 300安全光幕 MLD 500, MLD 300多光束安全传感器
功能	
功能	启动/重启互锁 复位 复位键亮起 AOPDs 屏蔽功能空转
复位按钮	是
LED指示器	否
电气数据	
通过按钮的开关电流	1 ... 1,000 mA
性能数据	
供电电压 U _B	24 V, DC, -20 ... 20 %
连接	
连接数量	2 光束
连接1	
类型	带接头电缆
功能	连接到设备
电缆长度	5,000 mm
螺纹规格	M12
材料	金属
引脚数	8 个引脚
连接2	
类型	带接头电缆
功能	与PLC连接
电缆长度	200 mm
螺纹规格	M12
材料	金属
引脚数	8 个引脚
机械数据	
尺寸 (宽 x 高 x 长)	110 mm x 80 mm x 110 mm
外壳材料	玻璃纤维加强(PPS), 自熄
环境数据	
环境温度, 工作	-25 ... 70 °C
环境温度, 储藏	-25 ... 70 °C
认证	
防护等级	IP 67 IP 69K
安全等级	III

分类	
eCl@ss 8.0	27279290
eCl@ss 9.0	27279090
ETIM 5.0	EC002498

电气连接

连接1	
类型	带接头电缆
功能	连接到设备
电缆长度	5,000 mm
护套材料	PUR
电缆颜色	黑色
核心截面	
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	金属
引脚数	8 个引脚
编码	A-编码

连接2	
类型	带接头电缆
功能	与PLC连接
电缆长度	200 mm
护套材料	PUR
电缆颜色	黑色
核心截面	
螺纹规格	M12
类型	插座
材料	金属
引脚数	8 个引脚
编码	A-编码