



**Art.-nr.: 426298**  
**MLDSET AC-ABF 70INV. A.1**  
**Bevestigingseenheid**



Afbeelding kan afwijken

## Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting

## Technische gegevens

<b>Basisgegevens</b>	
omvat	Bevestigingseenheid AC-ABF70.INV Klembevestiging Montageplaat
Geschikt voor	Veiligheidslichtgordijnen MLC 500, MLC 300 Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 500, MLD 300
<b>Functies</b>	
Functies	Resetten van start-/herstartblokkering Resetknop verlicht Vrijmaken bij AOPD's met mutingfunctie
Resetknop	Ja
LED-signaallamp	Nee
<b>Elektrische gegevens</b>	
Schakelstroom door taster	1 ... 1.000 mA
<b>Prestatiegegevens</b>	
Voedingsspanning $U_B$	24 V, DC, -20 ... 20 %
<b>Aansluiting</b>	
Aantal aansluitingen	2 St.
<b>Aansluiting 1</b>	
Type aansluiting	Kabel met ronde stekker
Functie	Verbinding naar het apparaat
Kabellengte	5.000 mm
Schroefdraadmaat	M12
Materiaal	Metaal
Aantal polen	8 -polig
<b>Aansluiting 2</b>	
Type aansluiting	Kabel met ronde stekker
Functie	Verbinding met PLC
Kabellengte	200 mm
Schroefdraadmaat	M12
Materiaal	Metaal
Aantal polen	8 -polig
<b>Mechanische gegevens</b>	
Afmeting (b x h x l)	110 mm x 80 mm x 110 mm
Materiaal behuizing	glasvezelversterkt (PPS), zelfblussend
<b>Omgevingsgegevens</b>	
Omgevingstemperatuur bedrijf	-25 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur opslag	-25 ... 70 °C
<b>Certificeringen</b>	
Beschermingsgraad	IP 69K IP 67
Beschermingsgraad	III

Classificatie	
eCl@ss 8.0	27279290
eCl@ss 9.0	27279090
ETIM 5.0	EC002498

## Elektrische aansluiting

Aansluiting 1	
Type aansluiting	Kabel met ronde stekker
Functie	Verbinding naar het apparaat
Kabellengte	5.000 mm
Materiaal mantel	PUR
Kabelkleur	zwart
Aderdoorsnede	
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Materiaal	Metaal
Aantal polen	8 -polig
Codering	A-gecodeerd

Aansluiting 2	
Type aansluiting	Kabel met ronde stekker
Functie	Verbinding met PLC
Kabellengte	200 mm
Materiaal mantel	PUR
Kabelkleur	zwart
Aderdoorsnede	
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Materiaal	Metaal
Aantal polen	8 -polig
Codering	A-gecodeerd