

## Technisch gegevensblad Reflector

Art.-nr.: 50136383

TKS 40x60.Chem

### Inhoud

- Technische gegevens



Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Basisgegevens

Toepassingsgebied	Levensmiddelen
-------------------	----------------

### Mechanische gegevens

Bouwworm	rechthoekig
Tripelrastermaat	2,3 mm
Montagemaat breedte	41 mm
Montagemaat hoogte	60 mm
Montagemaat dikte	8 mm
Reflectievlak hoogte	56 mm
Reflectievlak breedte	37 mm
Materiaal reflector	Kunststof
Materiaal drager	Kunststof
Polarisatie-wijzigend	Ja
Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector	PET
Materiaal optiekafdekking	Kunststof / PET
Structuur actief vlak	Triple
Nettogewicht	16 g
Type bevestiging	Doorgaande bevestiging kleefbaar
Materiaalverdraagzaamheid	Alcohol ECOLAB H2O2

### Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-40 ... 65 °C
------------------------------	---------------

### Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 67
-------------------	-------

### Classificatie

Douanetariefnummer	90029000
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467