

## Hoja técnica

## Pieza de fijación

Código: 50124941

BTU 0300M-W

### Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados



La figura puede variar

## Datos técnicos

### Datos básicos

<b>Apropiado para el grupo de productos</b>	Sistemas de posicionamiento por códigos de barras
<b>Apropiado para</b>	Sistema de posicionamiento por códigos de barras serie BPS 300i

### Datos mecánicos

<b>Diseño</b>	Cúbico
<b>Dimensiones (An x Al x L)</b>	55 mm x 57 mm x 14 mm
<b>Denominación normalizada pieza de fijación, metal</b>	Aluminio
<b>Peso neto</b>	115 g
<b>Color de carcasa</b>	Plata
<b>Tipo de fijación, del lado del sistema</b>	Fijación pasante
<b>Tipo de fijación, del lado del equipo</b>	Adecuado para tornillos M4 Montaje en ranura Puede unirse por apriete
<b>Material de la pieza de fijación</b>	Metal
<b>Amortiguación de vibraciones</b>	No

### Clasificación

<b>Número de arancel</b>	73182900
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27279202
<b>ECLASS 8.0</b>	27279202
<b>ECLASS 9.0</b>	27273701
<b>ECLASS 10.0</b>	27273701
<b>ECLASS 11.0</b>	27273701
<b>ECLASS 12.0</b>	27273701
<b>ECLASS 13.0</b>	27273701
<b>ECLASS 14.0</b>	27273701
<b>ECLASS 15.0</b>	27273701
<b>ECLASS 16.0</b>	27273701
<b>ETIM 5.0</b>	EC002498
<b>ETIM 6.0</b>	EC003015
<b>ETIM 7.0</b>	EC003015
<b>ETIM 8.0</b>	EC003015
<b>ETIM 9.0</b>	EC003015
<b>ETIM 10.0</b>	EC003015
<b>UNSPSC 26.08</b>	31242100

## Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

