

技术数据表

安装系统

配件编号: 50119333

BTU D12M-D12-B090

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 配件



图片可能不同

技术参数

基础数据

|        |        |
|--------|--------|
| 适用于产品组 | 固定杆    |
| 适合     | 12 mm杆 |

机械参数


|             |         |
|-------------|---------|
| 标准名称，金属安装设备 | 压铸铝     |
| 安装设备设计      | 安装系统    |
| 设备侧固定件类型    | 适于12mm杆 |
|             | 通孔安装    |
| 设备紧固类型      | 可夹紧     |
| 安装设备类型      | 刚性      |
|             | 可夹紧     |
|             | 旋转，360  |
| 安装设备材料      | 金属      |

分类

|              |          |
|--------------|----------|
| 税率编号         | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0   | 27279202 |
| ECLASS 9.0   | 27273701 |
| ECLASS 10.0  | 27273701 |
| ECLASS 11.0  | 27273701 |
| ECLASS 12.0  | 27273701 |
| ECLASS 13.0  | 27273701 |
| ECLASS 14.0  | 27273701 |
| ETIM 5.0     | EC002498 |
| ETIM 6.0     | EC003015 |
| ETIM 7.0     | EC003015 |
| ETIM 8.0     | EC003015 |
| ETIM 9.0     | EC003015 |

## 尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米



## 配件

## 紧固系统 - 固定杆

| 配件编号     | 名称                | 配件   | 说明                                                                       |
|----------|-------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 50132565 | BTU D12M-Z-230    | 杆    | 安装设备设计: Z 型圆钢 12mm<br>设备侧固定件: 可夹紧<br>装置侧固定件: 可夹紧<br>安装设备类型: 刚性<br>材料: 金属 |
| 50119325 | BTU D12M.5-045-M8 | 安装系统 | 安装设备设计: 12 mm杆<br>设备侧固定件: 安装螺纹<br>装置侧固定件: 可夹紧<br>安装设备类型: 刚性<br>材料: 不锈钢   |

配件

|                                                                                    | 配件编号     | 名称               | 配件   | 说明                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | 424900   | BTU D12M.5-100   | 安装系统 | 安装设备设计: 12 mm杆<br>设备侧固定件: 可夹紧<br>装置侧固定件: 可夹紧<br>安装设备类型: 刚性<br>材料: 不锈钢     |
|                                                                                    | 50119323 | BTU D12M.5-150   | 安装系统 | 安装设备设计: 12 mm杆<br>设备侧固定件: 可夹紧<br>装置侧固定件: 可夹紧<br>安装设备类型: 刚性<br>材料: 不锈钢     |
|                                                                                    | 50119324 | BTU D12M.5-250   | 安装系统 | 安装设备设计: 12 mm杆<br>设备侧固定件: 可夹紧<br>装置侧固定件: 可夹紧<br>安装设备类型: 刚性<br>材料: 不锈钢     |
|                                                                                    | 50132564 | BTU D12M.5-Z-230 | 杆    | 安装设备设计: Z 型圆钢 12mm<br>设备侧固定件: 可夹紧<br>装置侧固定件: 可夹紧<br>安装设备类型: 刚性<br>材料: 不锈钢 |

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。