

## Scheda tecnica dati Parte di collegamento

Cod. art.: 50134928

ME 338 214

### Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico
- Comando e visualizzazione



La figura può variare

## Dati tecnici

### Dati di base

Idoneo per	BCL 338i
Idoneo per interfaccia	EtherCAT

### Collegamento

Numero di collegamenti	5 pezzo(i)
------------------------	------------

#### Collegamento 1

Funzione	PWR / SW IN / OUT
Tipo di collegamento	Cavo con connettore circolare
Lunghezza cavo	600 mm
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	male
Materiale	Metallo
Numero di poli	5 poli
Codifica	Codifica A

#### Collegamento 2

Funzione	Interfaccia di assistenza
Tipo di collegamento	USB

#### Collegamento 3

Funzione	HOST / BUS IN
Tipo di collegamento	Cavo con connettore femmina RJ45
Lunghezza cavo	400 mm
Numero di poli	8 poli

#### Collegamento 4

Funzione	BUS OUT
Tipo di collegamento	Cavo con connettore femmina RJ45
Lunghezza cavo	500 mm
Numero di poli	8 poli

### Collegamento 5

Funzione	Segnale OUT
Tipo di collegamento	Cavo con connettore circolare
Grandezza della filettatura	M8
Tipo	female
Materiale	Metallo
Numero di poli	4 poli
Codifica	Codifica A
Lunghezza cavo	300

### Dati meccanici

Forma costruttiva	Cubica
Dimensioni (L x P x H)	64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm
Materiale dell'alloggiamento	Metallo
Peso netto	70 g
Colore dell'alloggiamento	Rosso, RAL 3000

### Comando e visualizzazione

Tipo di visualizzazione	LED
Numero di LED	2 pezzo(i)

### Classificazione

Voce tariffaria doganale	84733080
eCl@ss 5.1.4	27280190
eCl@ss 8.0	27280190
eCl@ss 9.0	27279090
eCl@ss 10.0	27280192
eCl@ss 11.0	27280191
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015

## Collegamento elettrico

### Collegamento 1

Funzione	PWR / SW IN / OUT
Tipo di collegamento	Cavo con connettore circolare
Lunghezza cavo	600 mm
Colore del cavo	Nero
Sezione del conduttore	0,34 mm <sup>2</sup>
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	male
Materiale	Metallo
Numero di poli	5 poli
Codifica	Codifica A

### Pin Assegnazione dei pin

1	VIN
2	SWIO 1
3	GNDIN
4	SWIO 2
5	FE

# Collegamento elettrico

## Collegamento 2

Funzione	Interfaccia di assistenza
Tipo di collegamento	USB
Tipo di connettore	USB 2.0 Mini-B

## Collegamento 3

Funzione	HOST / BUS IN
Tipo di collegamento	Cavo con connettore femmina RJ45
Lunghezza cavo	400 mm

### Pin Assegnazione dei pin

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	n.c.
5	RD-
6	n.c.
7	n.c.
8	n.c.

## Collegamento 4

Funzione	BUS OUT
Tipo di collegamento	Cavo con connettore femmina RJ45
Lunghezza cavo	500 mm

### Pin Assegnazione dei pin

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	n.c.
5	n.c.
6	RD-
7	n.c.
8	n.c.

## Collegamento 5

Funzione	Segnale OUT
Tipo di collegamento	Cavo con connettore circolare
Grandezza della filettatura	M8
Tipo	femile
Materiale	Metallo
Numero di poli	4 poli
Codifica	Codifica A
Sezione del conduttore	0,34
Colore del cavo	Nero
Lunghezza cavo	300
Materiale della guaina	PUR

### Pin Assegnazione dei pin

1	V+
2	n.c.
3	GND
4	SW OUT

## Comando e visualizzazione

LED	Display	Significato
1	Verde, costantemente acceso	Ethernet
	Giallo, lampeggiante	Trasmissione di dati attiva
2	Verde, costantemente acceso	Ethernet
	Giallo, lampeggiante	Trasmissione di dati attiva