

## Folha de dados técnicos

### Conj. de suporte

N.º do art.: 424417

BT-2P40

#### Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais



A imagem pode divergir

## Dados técnicos

### Dados básicos

<b>Inclui</b>	Suporte tipo grampo BT-P40, 2x
<b>Adequado para o grupo de produtos</b>	Barreiras de luz de segurança
	Cortinas de luz de medição
	Cortinas de luz de segurança
<b>Adequado para</b>	Barreira de luz de segurança de múltiplos feixes MLD 500, MLD 300
	Cortinas de luz CML700i
	Cortinas de luz de segurança MLC 500, MLC 300

### Dados mecânicos

<b>Furo 1, diâmetro</b>	M6
<b>Furo 2, diâmetro</b>	M6
<b>Versão do suporte de fixação</b>	Suporte de aperto
<b>Tipo de fixação, lado da instalação</b>	Montagem em ranhura
<b>Tipo de fixação, lado do dispositivo</b>	Montagem em ranhura
<b>Tipo de suporte de fixação</b>	Adequado para montagem nas colunas de dispositivos UDC-S2, DC-S2
	Apertável com terminal
<b>Material do suporte de fixação</b>	Metal

### Classificação

<b>Número da pauta aduaneira</b>	85389099
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27279202
<b>ECLASS 8.0</b>	27279202
<b>ECLASS 9.0</b>	27273701
<b>ECLASS 10.0</b>	27273701
<b>ECLASS 11.0</b>	27273701
<b>ECLASS 12.0</b>	27273701
<b>ECLASS 13.0</b>	27273701
<b>ETIM 5.0</b>	EC002498
<b>ETIM 6.0</b>	EC003015
<b>ETIM 7.0</b>	EC003015
<b>ETIM 8.0</b>	EC003015

## Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros

