

## Teknik veri sayfası


### Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50134969

KD U-M23-CA-P1-050

#### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Elektrik verileri

## Güç verileri

Çalışma voltajı Maks. 240 V AC/DC

## Bağlantı

## Bağlantı 1

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Bağlantı türü         | Yuvarlak konektör  |
| Vida dişi büyüklüğü   | M23  |
| Tip                   | dişi   |
| Malzeme kavrama cismi | TPU  |
| Kutup sayısı          | 12 kutuplu   |
| Kodlama               | A kodlu  |
| Tasarım               | eksenel  |
| Kilit                 | Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli |

## Bağlantı 2

Bağlantı türü açık uç

## Kablo özellikleri

|                         |   |
|-------------------------|---|
| İletken sayısı          | 12 Adet   |
| İletken enine kesiti    | 0,5 mm <sup>2</sup>   |
| İletken enine kesiti    | 3 x 1 mm <sup>2</sup>   |
|                         | 8 x 0,5 mm <sup>2</sup>   |
| AWG                     | 21  |
| Renk kılıf              | siyah   |
| Korumalı                | Hayır   |
| Silikonsuz              | Evet  |
| Kablo tasarımı          | Bağlantı kablosu (tek tarafı açık)  |
| Kablo çapı (dış)        | 9,3 mm  |
| Kablo uzunluğu          | 5.000 mm  |
| Malzeme kılıf           | PUR   |
| İletken izolasyonu      | PP  |
| Çekme zinciri uygunluğu | Evet  |
| Travers oranı           | 5m yatay hareket uzunluğunda maks. 3,3 m/s ve maks. 5m/s <sup>2</sup> ivmelenme |

Dış kaplamanın özellikleri Silikon, halojen ve içermez, mat, az yapışkan, aşınmaya dayanıklı, makineyle iyi işlenebilir

Dış kaplamanın dayanıklılığı hidroliz ve mikroba karşı dayanıklıdır, IEC 60332-2, VDE 0482-265-2-2, EN 50265-2-2, FT2 uyarınca iyi bir yağ ve kimyasal dayanımına sahiptir ve alev geciktiricidir

## Mekanik bilgiler

|  |                      |
|--|----------------------|
| Eğilme döngüleri                         | 2.000.000 Adet       |
| Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min.      | min. 10 x kablo çapı |
| Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min. | min. 5 x kablo çapı  |

## Çevresel veriler

|  |               |
|--|---------------|
| Ortam sıcaklığı işletim, esnek döşeme      | -25 ... 80 °C |
| Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme | -50 ... 80 °C |

## Sertifikalar

|               |       |
|---------------|-------|
| Koruma sınıfı | IP 65 |
|               | IP 67 |

## Sınıflandırma

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 85444290 |
| eCl@ss 5.1.4          | 27279201 |
| eCl@ss 8.0            | 27279218 |
| eCl@ss 9.0            | 27060311 |
| eCl@ss 10.0           | 27060311 |
| eCl@ss 11.0           | 27060311 |
| ETIM 5.0              | EC001855 |
| ETIM 6.0              | EC001855 |
| ETIM 7.0              | EC001855 |


## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Bağlantı türü         | Yuvarlak konektör  |
| Vida dişi büyüklüğü   | M23  |
| Tip                   | dişi   |
| Malzeme kavrama cismi | TPU  |
| Kutup sayısı          | 12 kutuplu   |
| Kodlama               | A kodlu  |
| Tasarım               | eksenel  |
| Kilit                 | Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli |

## Elektrik bağlantısı

| Pin | İletken rengi      |
|-----|--------------------|
| 1   | beyaz              |
| 2   | Yeşil              |
| 3   | Sarı               |
| 4   | gri                |
| 5   | gri / pembe        |
| 6   | Kırmızı / Mavi     |
| 7   | beyaz / Yeşil      |
| 8   | kahverengi / Yeşil |
| 9   | Mavi               |
| 10  | Mavi               |
| 11  | kahverengi / Yeşil |
| 12  | Sarı / Yeşil       |



### Bağlantı 2

|               |         |
|---------------|---------|
| Bağlantı türü | açık uç |
|---------------|---------|