

Teknik veri sayfası



Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50134977

KD U-M23-JW-P1-100

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Elektrik verileri

Güç verileri

Çalışma voltajı Maks. 120 V AC/DC

Bağlantı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M23
Tip	dişi
Malzeme kavrama cismi	TPU
Kutup sayısı	19 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Tasarım	açılı
Kilit	Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli

Bağlantı 2

Bağlantı türü açık uç

Kablo özellikleri

İletken sayısı	19 Adet
İletken enine kesiti	0,5 mm ²
İletken enine kesiti	16 x 0,5 mm ²
	3 x 1 mm ²
AWG	21
Renk kılıf	siyah
Korumalı	Hayır
Silikonsuz	Evet
Kablo tasarımı	Bağlantı kablosu (tek tarafı açık)
Kablo çapı (dış)	11,6 mm
Kablo uzunluğu	10.000 mm
Malzeme kılıf	PUR
İletken izolasyonu	PP
Çekme zinciri uygunluğu	Evet
Travers oranı	5m yatay hareket uzunluğunda maks. 3,3 m/s ve maks. 5m/s ² ivmelenme

Dış kaplamanın özellikleri Silikon, halojen ve içermez, mat, az yapışkan, aşınmaya dayanıklı, makineyle iyi işlenebilir

Dış kaplamanın dayanıklılığı hidroliz ve mikroba karşı dayanıklıdır, IEC 60332-2, VDE 0482-265-2-2, EN 50265-2-2, FT2 uyarınca iyi bir yağ ve kimyasal dayanımına sahiptir ve alev geciktiricidir

Mekanik bilgiler

Eğilme döngüleri	2.000.000 Adet
Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min.	min. 10 x kablo çapı
Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min.	min. 5 x kablo çapı

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim, esnek döşeme	-25 ... 80 °C
Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme	-50 ... 80 °C

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 65
	IP 67

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855


Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M23
Tip	dişi
Malzeme kavrama cismi	TPU
Kutup sayısı	19 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Tasarım	açılı
Kilit	Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli

Elektrik bağlantısı

Pin	İletken rengi
1	mor
2	Kırmızı
3	gri
4	Kırmızı / Mavi
5	Yeşil
6	Mavi
7	gri / pembe
8	beyaz / Yeşil
9	beyaz / Sarı
10	beyaz / gri
11	siyah
12	Sarı / Yeşil
13	kahverengi / Sarı
14	kahverengi / Yeşil
15	beyaz
16	Sarı
17	pembe
18	gri / kahverengi
19	kahverengi



Bağlantı 2

Bağlantı türü	açık uç
---------------	---------