

技术数据表

反光板

配件编号: 50000071

HTK 82-24V

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 电气连接



图片可能不同

技术参数

专门设计

专门设计	加热
------	----

电气数据

性能数据

供电电压 U_B	24 ... 24 V, AC/DC
最大功率消耗	2.8 W

连接

连接1

功能	供电电源
类型	电缆
电缆长度	5,000 mm
护套材料	PVC
电缆颜色	黑色
导线数量	2 芯

机械参数

设计	圆型
安装尺寸, 厚	21 mm
安装尺寸, 直径	93 mm
反射面直径	78 mm
反射板材料	塑料
基材的材料	塑料
化学名称, 反射板材料	PMMA8N
结构, 有效表面	三角
净重	364 g
紧固类型	通孔安装

环境数据


环境温度, 工作	-40 ... 70 °C
----------	---------------

分类

税率编号	39269097
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米



电气连接

连接1

功能	供电电源
类型	电缆
电缆长度	5,000 mm
护套材料	PVC
电缆颜色	黑色
导线数量	2 芯

芯线颜色

芯线敷设

蓝色	+24V
棕色	0 V