

技术数据表

适配器

配件编号: 50134904

KDS U-M8-4A-M8-3A-P1-000

内容

- 技术参数
- 电气连接
- 接线图
- 配件



图片可能不同



技术参数

电气数据

性能数据	
工作电压	最大50 V AC/60 V DC

连接

连接1	
类型	接头
螺纹规格	M8
类型	插座
引脚数	4 个引脚
规格	直形
连接2	
类型	接头
螺纹规格	M8
类型	插头
引脚数	3 个引脚
规格	直形
电缆性质	
有屏蔽	否

机械参数

扳手开口宽度	9 mm
材料	PUR

认证

防护等级	IP 67
------	-------

分类

税率编号	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440104
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440106
ECLASS 11.0	27440106
ECLASS 12.0	27440106
ECLASS 13.0	27440106
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498
ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925

电气连接


连接1

类型	接头
螺纹规格	M8
类型	插座
引脚数	4 个引脚
规格	直形

连接2

类型	接头
螺纹规格	M8
类型	插头
引脚数	3 个引脚
规格	直形

接线图



配件

总则

	配件编号	名称	配件	说明
	50132266	TT-Set 0,6-13	工具	类型: 扭矩扳手 扳手开口宽度: 13 mm 扭矩: 0.6 N·m 材料: 塑料, 不锈钢 环境温度: -40 ... 120 °C

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。