

Folha de dados técnicos

Adaptador

N.º do art.: 50134904

KDS U-M8-4A-M8-3A-P1-000

Conteúdo

- Dados técnicos
- Ligação elétrica
- Diagramas de conexão
- Acessórios



A imagem pode divergir



Dados técnicos

Dados elétricos

Dados de desempenho

Tensão de operação Máx. 50 V CA / 60 V CC

Conexão

Conexão 1

Tipo de conexão Conector redondo

Tamanho da rosca M8

Tipo female

Número de polos 4 polos

Versão Axial

Conexão 2

Tipo de conexão Conector redondo

Tamanho da rosca M8

Tipo male

Número de polos 3 polos

Versão Axial

Características dos cabos

Blindado Não

Dados mecânicos

Tamanho 9 mm

Material PUR

Certificações

Grau de proteção IP 67

Classificação

Número da pauta aduaneira 85366990

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27440104

ECLASS 9.0 27069190

ECLASS 10.0 27440106

ECLASS 11.0 27440106

ECLASS 12.0 27440106

ECLASS 13.0 27440106

ETIM 5.0 EC002498

ETIM 6.0 EC002498

ETIM 7.0 EC002925

ETIM 8.0 EC002925

Ligação elétrica

Conexão 1

Tipo de conexão Conector redondo

Tamanho da rosca M8

Tipo female

Número de polos 4 polos

Versão Axial

Conexão 2

Tipo de conexão Conector redondo


Tamanho da rosca M8

Tipo male

Número de polos 3 polos

Versão Axial

Diagramas de conexão



Acessórios

Generalidades

	N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	50132266	TT-Set 0,6-13	Ferramenta	Tipo: Chave de torque Tamanho: 13 mm Torque: 0,6 N·m Material: Plástico, Aço inox Temperatura ambiente: -40 ... 120 °C

Nota



🔗 Uma lista com todos os artigos de acessórios disponíveis encontra-se na página da Leuze na internet, na guia Download da página de detalhes do artigo.