

## Folha de dados técnicos

### Refletor

N.º do art.: 50137427

REF 6-S-20x40.P

#### Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais



A imagem pode divergir



Dados técnicos

Dados básicos

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Área de aplicação | Farmácia |
|-------------------|----------|

Dados mecânicos

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Execução                                | Retangular  |
| Qualquer direção                        | Não         |
| Tamanho de microprisma triplo           | 0,3 mm      |
| Dimensão de montagem, largura           | 20 mm       |
| Dimensão de montagem, altura            | 60 mm       |
| Dimensão de montagem, espessura         | 6 mm        |
| Superfície refletora, altura            | 38 mm       |
| Superfície refletora, largura           | 16 mm       |
| Material do espelho reflexivo           | Plástico    |
| Material do substrato                   | Plástico    |
| Com mudança de polarização              | Sim         |
| Nomenclatura química, material refletor | PET         |
| Estrutura, superfície ativa             | Microtriple |
| Peso líquido                            | 6 g         |
| Tipo de fixação                         | Parafusável |
| Compatibilidade do material             | ECOLAB      |

Dados do ambiente

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente, operação | -40 ... 70 °C |
|--------------------------------|---------------|

Certificações

|                  |       |
|------------------|-------|
| Grau de proteção | IP 67 |
|------------------|-------|

Classificação

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Número da pauta aduaneira | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4              | 27279203 |
| ECLASS 8.0                | 27279203 |
| ECLASS 9.0                | 27273601 |
| ECLASS 10.0               | 27273601 |
| ECLASS 11.0               | 27273601 |
| ECLASS 12.0               | 27273601 |
| ECLASS 13.0               | 27273601 |
| ETIM 5.0                  | EC002467 |
| ETIM 6.0                  | EC002467 |
| ETIM 7.0                  | EC002467 |
| ETIM 8.0                  | EC002467 |

Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros

