

技术数据表


连接电缆

配件编号: 50137269

KD S-M30-30A-V1-050

内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同

技术参数

连接

连接1	
类型	接头
螺纹规格	M30
类型	插座
引脚数	30 个引脚
规格	直形
连接2	
类型	开口端
电缆性质	
导线数量	30 光束
护套颜色	黑色
屏蔽	是
电缆设计	连接电缆(一端打开)
导线直径 (外部)	9 mm
电缆长度	5,000 mm
护套材料	PVC
拖链适用性	否

认证

认证	RoHS
----	------

分类

税率编号	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

电气连接


连接1

类型	接头
螺纹规格	M30
类型	插座
引脚数	30 个引脚
规格	直形
接头外壳	屏蔽

引脚

芯线颜色

1	白色
2	棕色
3	绿色
4	灰色
5	粉红
6	红色
7	黄色
8	黑色
9	紫色
10	灰色 / 粉红
11	红色 / 蓝色
12	白色 / 绿色
13	棕色 / 绿色
14	白色 / 黄色
15	棕色 / 黄色
16	灰色 / 白色
17	棕色 / 灰色
18	白色 / 粉红
19	棕色 / 粉红
20	白色 / 蓝色
21	棕色 / 蓝色
22	白色 / 红色
23	棕色 / 红色
24	白色 / 黑色



电气连接

引脚	芯线颜色
25	棕色 / 黑色
26	灰色 / 黄色
27	粉红 / 绿色
28	-
29	蓝色
30	灰色 / 绿色

连接2

类型	开口端
----	-----