

Folha de dados técnicos


Cabo de conexão

N.º do art.: 50137269

KD S-M30-30A-V1-050

Conteúdo

- Dados técnicos
- Ligação elétrica



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Conexão

Conexão 1

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M30
Tipo	female
Número de polos	30 polos
Versão	Axial

Conexão 2

Tipo de conexão	Extremidade aberta
-----------------	--------------------

Características dos cabos

Número de fios	30 Unid.
Cor da bainha	Preto
Blindado	Sim
Versão do cabo	Cabo de conexão (aberto de um lado)
Diâmetro do cabo (exterior)	9 mm
Comprimento do cabo	5.000 mm
Material da bainha	PVC
Adequabilidade para correntes de arraste	Não

Certificações

Certificações	RoHS
---------------	------

Classificação

Número da pauta aduaneira	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

Ligação elétrica


Conexão 1

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M30
Tipo	female
Número de polos	30 polos
Versão	Axial
Invólucro de conector	Blindagem

Pino

Cor do fio

1	Branco
2	Marrom
3	Verde
4	Cinza
5	Rosa
6	Vermelho
7	Amarelo
8	Preto
9	Violeta
10	Cinza / Rosa
11	Azul / Vermelho
12	Branco / Verde
13	Marrom / Verde
14	Amarelo / Branco
15	Amarelo / Marrom
16	Branco / Cinza
17	Cinza / Marrom
18	Branco / Rosa
19	Marrom / Rosa
20	Azul / Branco
21	Azul / Marrom
22	Branco / Vermelho
23	Marrom / Vermelho
24	Branco / Preto



Ligação elétrica

Pino	Cor do fio
25	Marrom / Preto
26	Amarelo / Cinza
27	Rosa / Verde
28	-
29	Azul
30	Cinza / Verde

Conexão 2

Tipo de conexão	Extremidade aberta
-----------------	--------------------