

## Teknisk datablad


## Tilslutningsledning

Art. nr.: 50137263

KD S-M30-16A-V1-050

### Indhold

- Tekniske data
- Elektrisk tilslutning



Illustrationen kan afvige

## Tekniske data

### Tilslutning

#### Tilslutning 1

Tilslutningstype	Rundt stik
Gevindstørrelse	M30
Type	female
Materiale gribelegeme	PUR
Antal poler	16 -polet
Udførelse	aksial
Låsning	Påskruning, zink-trykstøbt forniklet, anbefalet drejningsmoment 0,6 Nm, selvåsende

#### Tilslutning 2

Tilslutningstype	åben ende
------------------	-----------

#### Ydeevne

Antal ledere	16 Stk.
Ledertværsnit	Spænding: 2 x 1 mm <sup>2</sup> / signal: 14 x 0,14 mm <sup>2</sup>
AWG	Spænding: 18 / signal: 26
Farve indkapsling	sort
Afskærmet	Ja
Kabeludførelse	Tilslutningskabel (åbent på en side)
Kabeldiameter (udvendig)	7,5 mm
Kabellængde	5.000 mm
Materiale indkapsling	PVC
Lederisolering	PVC
Egnet til trækkæde	Nej

### Mekaniske data

Bøjeradius stationær nedlægning, min. Min. 6 x kabeldiameter

### Omgivelsesdata

Omgivelsestemperatur drift, stationær nedlægning 0 ... 80 °C

### Certificeringer

Godkendelser RoHS

### Klassifikation

Toldtarifnummer	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

## Elektrisk tilslutning


### Tilslutning 1

Tilslutningstype	Rundt stik
Gevindstørrelse	M30
Type	female
Materiale gribelegeme	PUR
Antal poler	16 -polet
Udførelse	aksial
Låsning	Påskruning, zink-trykstøbt forniklet, anbefalet drejningsmoment 0,6 Nm, selvåsende

### Pin

### Lederfarve

1	hvid
2	brun
3	grøn
4	gul
5	grå
6	rosa
7	blå
8	rød
9	sort
10	violet
11	grå / rosa
12	blå / rød
13	grøn / hvid
14	brun / grøn
15	gul / hvid
16	brun / gul



# Elektrisk tilslutning

## Tilslutning 2

---

Tilslutningstype

åben ende