

## 기술 데이터 시트


## 연결 케이블

품목 번호: 50137263

KD S-M30-16A-V1-050

### 내용

- 기술 데이터
- 전기 연결



그림과 차이가 날 수 있습니다

# 기술 데이터

## 연결

### 연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M30
유형	암
손잡이 재료	PUR
핀 개수	16 핀
모델	액시얼
잠금 장치	나사 연결, 니켈 코팅된 아연 다이캐스팅, 권장 토크 0.6Nm, 셀프 로킹 장치

### 연결 2

연결부 종류	열려 있는 끝부분
--------	-----------

### 케이블 특성

와이어 개수	16 개수
와이어 단면	전압: 2 x 1mm <sup>2</sup> / 신호: 14 x 0.14mm <sup>2</sup>
AWG	전압: 18 / 신호: 26
덮개 색상	흑색
차폐됨	예
케이블 모델	연결 케이블(한쪽이 열려 있음)
케이블 직경(외경)	7.5 mm
케이블 길이	5,000 mm
덮개 재료	PVC
와이어 절연	PVC
드래그 체인 적합성	아니요

## 기술 데이터

고정적 배열 굵기 반경, 최소	최소 6 x 케이블 직경
------------------	---------------

### 환경 데이터

작동 시 주변 온도, 고정적 배열	0 ... 80 °C
--------------------	-------------

### 인증

인증	RoHS
----	------

### 분류

HS 번호	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

# 전기 연결


## 연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M30
유형	암
손잡이 재료	PUR
핀 개수	16 핀
모델	액시얼
잠금 장치	나사 연결, 니켈 코팅된 아연 다이캐스팅, 권장 토크 0.6Nm, 셀프 로킹 장치

## 핀

## 와이어 색상

1	흰색
2	갈색
3	녹색
4	황색
5	회색
6	분홍
7	청색
8	적색
9	흑색
10	자주색
11	분홍 / 회색
12	적색 / 청색
13	녹색 / 흰색
14	갈색 / 녹색
15	황색 / 흰색
16	갈색 / 황색



## 전기 연결

### 연결 2

연결부 종류

열려 있는 끝부분