

기술 데이터 시트


연결 케이블

품목 번호: 50137264

KD S-M30-16A-V1-100

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결



그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

연결

연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M30
유형	암
손잡이 재료	PUR
핀 개수	16 핀
모델	액시얼
잠금 장치	나사 연결, 니켈 코팅된 아연 다이캐스팅, 권장 토크 0.6Nm, 셀프 로킹 장치

연결 2

연결부 종류	열려 있는 끝부분
--------	-----------

케이블 특성

와이어 개수	16 개수
와이어 단면	전압: 2 x 1mm ² / 신호: 14 x 0.14mm ²
AWG	전압: 18 / 신호: 26
덮개 색상	흑색
차폐됨	예
케이블 모델	연결 케이블(한쪽이 열려 있음)
케이블 직경(외경)	7.5 mm
케이블 길이	10,000 mm
덮개 재료	PVC
와이어 절연	PVC
드래그 체인 적합성	아니요

기술 데이터

고정적 배열 굵기 반경, 최소	최소 6 x 케이블 직경
------------------	---------------

환경 데이터

작동 시 주변 온도, 고정적 배열	0 ... 80 °C
--------------------	-------------

인증

인증	RoHS
----	------

분류

HS 번호	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

전기 연결


연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M30
유형	암
손잡이 재료	PUR
핀 개수	16 핀
모델	액시얼
잠금 장치	나사 연결, 니켈 코팅된 아연 다이캐스팅, 권장 토크 0.6Nm, 셀프 로킹 장치

핀

와이어 색상

1	흰색
2	갈색
3	녹색
4	황색
5	회색
6	분홍
7	청색
8	적색
9	흑색
10	자주색
11	분홍 / 회색
12	적색 / 청색
13	녹색 / 흰색
14	갈색 / 녹색
15	황색 / 흰색
16	갈색 / 황색



전기 연결

연결 2

연결부 종류

열려 있는 끝부분