

## Fiche technique

## Prise intégrée

Art. n°: 50145962

AC-PLM-19

### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement
- Raccordement électrique
- Accessoires



Figure pouvant varier

## Caractéristiques techniques

### Connexion

#### Connexion 1

Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M23
Matériau	Métallique
Nombre de pôles	19 pôles
Modèle	Axiale

#### Connexion 2

Type de connexion	Extrémité libre
-------------------	-----------------

#### Propriétés du câble

Nombre de brins	19 pièce(s)
Section des brins	0,34 mm <sup>2</sup>
AWG	22

### Données mécaniques

Poids net	55 g
Couple de serrage des vis	1 ... 1,5 N·m

### Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	-25 ... 80 °C
--------------------------------------	---------------

### Certifications


Indice de protection	IP 67
	IP 69K

### Classification

Numéro de tarif douanier	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27270692
eCl@ss 10.0	27440102
eCl@ss 11.0	27440103
ETIM 5.0	EC002594
ETIM 6.0	EC002594
ETIM 7.0	EC003570

## Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres




## Raccordement électrique

### Connexion 1

Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M23
Type	Prise mâle
Matériau	Métallique
Nombre de pôles	19 pôles
Codage	Codage A
Modèle	Axiale

# Raccordement électrique

Broche	Couleur de brin
1	Blanc
2	Brun
3	Vert
4	Jaune
5	Gris
6	Rose
7	Bleu
8	Rouge
9	Noir
10	Violet
11	Gris / rose
12	Rouge / bleu
13	Blanc / vert
14	Brun / vert
15	Blanc / jaune
16	Jaune / brun
17	Blanc / gris
18	Gris / brun
19	Blanc / rose











## Connexion 2



Type de connexion	Extrémité libre
-------------------	-----------------

## Accessoires

### Connectique - Câbles de raccordement

Art. n°	Désignation	Article	Description
 	50134971	KD U-M23-JA-P1-050	Câble de raccordement
Connexion 1: Connecteur rond, M23, Axiale, Prise femelle, Codage A, 19 pôles Connexion 2: Extrémité libre Blindé: Non Longueur de câble: 5.000 mm Matériau de gaine: PUR			
 	50134972	KD U-M23-JA-P1-100	Câble de raccordement
Connexion 1: Connecteur rond, M23, Axiale, Prise femelle, Codage A, 19 pôles Connexion 2: Extrémité libre Blindé: Non Longueur de câble: 10.000 mm Matériau de gaine: PUR			
 	50136636	KD U-M23-JA-P1-150	Câble de raccordement
Connexion 1: Connecteur rond, M23, Axiale, Prise femelle, Codage A, 19 pôles Connexion 2: Extrémité libre Blindé: Non Longueur de câble: 15.000 mm Matériau de gaine: PUR			
 	50136637	KD U-M23-JA-P1-200	Câble de raccordement
Connexion 1: Connecteur rond, M23, Axiale, Prise femelle, Codage A, 19 pôles Connexion 2: Extrémité libre Blindé: Non Longueur de câble: 20.000 mm Matériau de gaine: PUR			

## Accessoires

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50134976	KD U-M23-JW-P1-050	Câble de raccordement	Connexion 1: Connecteur rond, M12, Axiale, Prise femelle, Codage A, 5 pôles Connexion 2: Extrémité libre Blindé: Non Longueur de câble: 2.000 mm Matériau de gaine: PVC
	50134977	KD U-M23-JW-P1-100	Câble de raccordement	Connexion 1: Connecteur rond, M23, Coudé, Prise femelle, Codage A, 19 pôles Connexion 2: Extrémité libre Blindé: Non Longueur de câble: 10.000 mm Matériau de gaine: PUR

### Remarque



Vous trouverez une liste de tous les accessoires disponibles sur le site Internet de Leuze sous l'onglet Téléchargement de la page de détail de l'article.