

Technisch gegevensblad

Verdeler

Art.-nr.: 50130990

MD 7XXP-11-88IO3-12



Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting
- Bedradingsschema's
- Bediening en display
- Toebehoren



Technische gegevens

Elektrische gegevens

Ingangen

Schakelement	PNP
--------------	-----

Prestatiegegevens

Somstroom	1,5 A
-----------	-------

Ingangsgegevenslogica

Nominaleingangsspanning U_N	24 V DC
-------------------------------	---------

Aansluiting

Basisaansluiting

Type aansluiting	Ronde stekker
Functie	Verbinding met besturing
Schroefdraadmaat	M12
Aantal polen	12 -polig
Codering	A-gecodeerd
Type	male

Verdeelaansluitingen

Aantal aansluitingen	8 St.
Schroefdraadmaat	M8
Aantal polen	3 -polig
Codering	A-gecodeerd
Type	female
Materiaal	Kunststof
Materiaal afdichting O-ring	TPU
Materiaal contacten	verguld
Bedrijfsstroom per contact	1,5 A

Mechanische gegevens

Bouwworm	hoekig
Afmeting (b x h x l)	30 mm x 31,5 mm x 127 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Nettogewicht	127 g
Aanhaalmoment bout	0 N·m

Bediening en display

Type weergave	LED
---------------	-----

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-20 ... 70 °C, Afhankelijk van de aangesloten kabel
------------------------------	---

Certificeringen


Beschermingsgraad	IP 67 IP 65
Goedkeuringen	c UL US

Classificatie

Douanetariefnnummer	85369010
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279219
eCl@ss 9.0	27440108
eCl@ss 10.0	27440108
eCl@ss 11.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585
ETIM 7.0	EC002585


Maattekeningen

Alle maten in millimeter




Elektrische aansluiting


Pin	Pintoewijzing	Aderkleuren
1	Insteeklocatie 1-10 / contact 1	bruin
2	Insteeklocatie 1-10 / contact 3	blauw
3	Insteeklocatie 1 / contact 4	wit
4	Insteeklocatie 2 / contact 4	groen
5	Insteeklocatie 5 / contact 4	roze
6	Insteeklocatie 3 / contact 4	Geel
7	Insteeklocatie 7 / contact 4	zwart
8	Insteeklocatie 4 / contact 4	grijs
9	Insteeklocatie 6 / contact 4	Rood
10	Insteeklocatie 8 / contact 4	violet
11	Insteeklocatie 9 / contact 4	grijs / roze
12	Insteeklocatie 10 / contact 4	blauw / Rood



Pin	Pintoewijzing	Aderkleuren
1	+	bruin
3	-	blauw
4	S1	zie bovenstaande tabel



Bedradingschema's



Bediening en display

LED	Display	Verklaring
1	groen, permanent aan	Bedrijfsspanning aanwezig
2	geel, permanent aan	Signaal 1


Toebehoren

Aansluittechniek - aansluitkabels

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50139769	KD U-M12-CA-P1-020	Aansluitkabel	Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 12 -polig Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Nee Kabellengte: 2.000 mm Materiaal mantel: PUR
	50139770	KD U-M12-CA-P1-050	Aansluitkabel	Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 12 -polig Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Nee Kabellengte: 5.000 mm Materiaal mantel: PUR
	50139771	KD U-M12-CA-P1-100	Aansluitkabel	Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 12 -polig Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Nee Kabellengte: 10.000 mm Materiaal mantel: PUR

Toebehoren

Algemeen

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50134479	CAP M8K-Set	Aansluitkap	Type: Afsluitkap voor vrije insteeklocaties Schroefdraadmaat: M8 Materiaal: Kunststof

Opmerking



↪ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.