

Folha de dados técnicos

Conj. de porcas para ranhuras em T

N.º do art.: 425741

BT-10NC64

Conteúdo

- Dados técnicos



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados básicos

Inclui	10x porca para ranhuras em T BT-NC-M4-M6
Adequado para o grupo de produtos	Barreiras de luz de segurança
	Cortinas de luz de chaveamento
	Cortinas de luz de medição
	Cortinas de luz de segurança
Adequado para	Barreira de luz de segurança de múltiplos feixes MLD 500, MLD 300
	Cortinas de luz CML700i
	Cortinas de luz CSL 710
	Cortinas de luz de segurança MLC 500, MLC 300

Dados mecânicos

Furo 1, diâmetro	M4
Furo 2, diâmetro	M6
Versão do suporte de fixação	Porca para ranhuras em T
Tipo de fixação, lado da instalação	Rosca de fixação
Tipo de fixação, lado do dispositivo	Montagem em ranhura
Material do suporte de fixação	Metal

Classificação

Número da pauta aduaneira	73181558
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015