

## Folha de dados técnicos

## Sistema de montagem

N.º do art.: 50120425

BTU 300M.5-D12

### Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais



A imagem pode divergir

## Dados técnicos

### Dados básicos

<b>Inclui</b>	2x arruela plana
	2x parafuso M4 x 20
	2x parafuso M4 x 25
	2x porca de montagem M4
<b>Adequado para o grupo de produtos</b>	Sensores de chaveamento, cúbicos
	Sensores de distância óticos
<b>Adequado para</b>	ODSL 9
	Sensores da série 10
	Sensores da série 46B
	Sensores da série 46C
	Sensores da série 8

### Dados mecânicos

<b>Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em aço inox</b>	
<b>Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em aço inox</b>	V2A
<b>Versão do suporte de fixação</b>	Sistema de montagem
<b>Tipo de fixação, lado da instalação</b>	Fixação de aperto por chapa
	Para barra redonda 12 mm
<b>Tipo de fixação, lado do dispositivo</b>	Adequado para parafusos M4
	Parafusável
<b>Tipo de suporte de fixação</b>	Ajustável
	Apertável com terminal
	Girável em 360°
<b>Material do suporte de fixação</b>	Aço inox

### Classificação

<b>Número da pauta aduaneira</b>	76169990
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27279202
<b>ECLASS 8.0</b>	27279202
<b>ECLASS 9.0</b>	27273701
<b>ECLASS 10.0</b>	27273701
<b>ECLASS 11.0</b>	27273701
<b>ECLASS 12.0</b>	27273701
<b>ECLASS 13.0</b>	27273701
<b>ETIM 5.0</b>	EC002498
<b>ETIM 6.0</b>	EC003015
<b>ETIM 7.0</b>	EC003015
<b>ETIM 8.0</b>	EC003015

## Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros

