

## Folha de dados técnicos

## Sistema de montagem

N.º do art.: 50117253

BTU 300M-D10

### Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais



A imagem pode divergir

## Dados técnicos

### Dados básicos

Inclui	2x parafuso M4 x 20
	2x parafuso M4 x 25
	4x arruela plana
Adequado para o grupo de produtos	Sensores de chaveamento, cúbicos
	Sensores de distância óticos
Adequado para	ODSL 9
	Sensores da série 10
	Sensores da série 25C
	Sensores da série 46B
	Sensores da série 46C
	Sensores da série 8

### Dados mecânicos

Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal	Aço, galvanizado
	Alumínio
Versão do suporte de fixação	Sistema de montagem
Tipo de fixação, lado da instalação	Fixação de aperto por chapa
	Para barra redonda 10 mm
Tipo de fixação, lado do dispositivo	Adequado para parafusos M4
	Parafusável
Tipo de suporte de fixação	Ajustável
	Apertável com terminal
	Girável em 360°
Material do suporte de fixação	Metal

### Classificação

Número da pauta aduaneira	73182900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015

# Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros

