

## 技术数据表

### 手持式 2D 条码阅读器

配件编号: 50130497

IT 1980i FR-3

#### 内容

- 技术参数
- 电气连接
- 操作和显示
- 说明
- 配件



图片可能不同



## 技术参数

### 基础数据

系列	IT19xx
----	--------

### 读取数据

可读条码类型	128码
	2/5隔行扫描码
	39码
	93码
	Aztec码
	Codabar
	EAN 128码
	EAN 8/13码
	EAN码附录
	GS1 DataBar
	GS1 Databar Expanded
	GS1 Databar Limited
	GS1 Databar Omnidirectional
	GS1 Databar Stacked
	GS1 Databar Truncated
	Maxicode
	Micro PDF码
	Micro QR
	PDF417
	QR编码
	UPC码
	其他请求
	数据矩阵码
	组合码

### 光学数据

读取距离	10 ... 16,000 mm
------	------------------

### 电气数据

性能数据	
供电电压 $U_B$	4 ... 5.5 V, DC
最大功率消耗	2.3 W

### 接口

类型	PS/2, RS 232, USB
----	-------------------

### RS 232

功能	过程
----	----

### USB

功能	过程
----	----

### 连接

#### 连接1

类型	RJ41
----	------

### 机械参数

尺寸 (宽 x 高 x 长)	75 mm x 133 mm x 195 mm
外壳材料	塑料
塑料外壳	UL 94-V0
净重	335 g

### 环境数据

环境温度, 工作	-30 ... 50 °C
环境温度, 储藏	-40 ... 70 °C
相对空气湿度 (无冷凝)	0 ... 95 %
读取高度	2 m
测量, 相对于	混凝土地面

### 认证

防护等级	IP 65
------	-------

### 分类

税率编号	84719000
ECLASS 5.1.4	27280103
ECLASS 8.0	27280103
ECLASS 9.0	27280103
ECLASS 10.0	27280103
ECLASS 11.0	27280103
ECLASS 12.0	27280103
ECLASS 13.0	27280103
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002999
ETIM 7.0	EC002999
ETIM 8.0	EC002999


## 电气连接

### 连接1

功能	数据接口
	配置接口
类型	RJ41

### 引脚 引脚分配


1	屏蔽
2	电缆 ID
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB






## 配件


## 连接技术 - 连接单元

	配件编号	名称	配件	说明
	50112893	MA 204i Profibus Gateway	模块接口零件	供电电压: 18 ... 30 V 最大电流消耗: 300 mA 接口: PROFIBUS DP, RS 232 连接: 6 光束 防护等级: IP 65


## 连接技术 - 连接电缆

	配件编号	名称	配件	说明
	50113397	KB JST-HS-300	连接电缆	适合接口: RS 232 连接1: JST ZHR 连接2: Sub-D, 直形, 插头, 9 个引脚 有屏蔽: 是 电缆长度: 300 mm 护套材料: PUR

## 连接技术 - Y-分配器线路

	配件编号	名称	配件	说明
	50114517	KB 232-1 IT190x	连接电缆	适合接口: RS 232, TTL 连接1: RJ41 连接2: Sub-D, 直形, 插座, 9 个引脚 连接3: 接头, 插入式, 直形, 插座, 2 个引脚 有屏蔽: 是 电缆长度: 3,000 mm 护套材料: PVC

## 紧固系统 - 其他

	配件编号	名称	配件	说明
	50120444	BT Wallholder HS65x8	壁挂	安装设备设计: 壁挂安装 设备侧固定件: 通孔安装 装置侧固定件: 插入式 材料: 塑料

## 注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。