

技术数据表


连接电缆

配件编号: 50137694

KDS S-M12-CA-M12-5A-P1-004-23X

内容

- 技术参数
- 电气连接
- 接线图



图片可能不同



技术参数

基础数据

| | |
|----|--------|
| 应用 | 耐油/润滑剂 |
|----|--------|

电气数据

性能数据

| | |
|------|--------------|
| 工作电压 | 最大30 V AC/DC |
|------|--------------|

连接

连接1

| | |
|----------|-----------------------------|
| 类型 | 接头 |
| 螺纹规格 | M12 |
| 类型 | 插座 |
| 柄体材料 | PUR |
| 柄体颜色 | 黑色 |
| 引脚数 | 12 个引脚 |
| 编码 | A-编码 |
| 规格 | 直形 |
| 圆接头, LED | 否 |
| 锁 | 螺旋接头, 镀镍压铸锌, 推荐转矩0.6 Nm, 自锁 |

连接2

| | |
|------|-----------------------------|
| 类型 | 接头 |
| 螺纹规格 | M12 |
| 类型 | 插头 |
| 柄体材料 | PUR |
| 柄体颜色 | 黑色 |
| 引脚数 | 5 个引脚 |
| 编码 | A-编码 |
| 规格 | 直形 |
| 锁 | 螺旋接头, 镀镍压铸锌, 推荐转矩0.6 Nm, 自锁 |

电缆性质

| | |
|-----------|--|
| 导线数量 | 8 光束 |
| 核心截面 | 0.25 mm ² |
| 护套颜色 | 黑色 |
| 有屏蔽 | 是 |
| 交叉电缆 | 连接1, 引脚2 <-> 连接2, 引脚3 |
| 不含硅树脂 | 是 |
| 电缆设计 | 连接电缆 |
| 导线直径 (外部) | 7 mm |
| 电缆长度 | 400 mm |
| 护套材料 | PUR |
| 芯线绝缘 | PP |
| 拖链适用性 | 是 |
| 移动速度 | 水平 5m 移动路径长度时最高 3.3 m/s, 最大加速度为 5 m/s ² |
| 外套的属性 | 无 FCKW, 无镉, 无硅树脂, 无卤素且无铅, 无光泽, 无粘连, 耐磨, 易机械加工 |
| 外套的耐性 | 符合 VDE 072 的良好机油、汽机油和化学物质耐受性, 阻燃性符合 IEC 60332 / VDE 0472 |
| 抗扭曲适应性 | ± 30° / m (35 周期 / 分钟时最多 2 百万周期) |

机械参数

| | |
|-------------|--------------|
| 扳手开口宽度 | 13 mm |
| 最小弯曲半径, 手持式 | 最小 10 x 导线直径 |
| 最小弯曲半径, 固定式 | 最小 5 x 导线直径 |

操作和显示

环境数据

| | |
|---------------|---------------|
| 环境温度, 工作, 手持式 | -25 ... 80 °C |
| 环境温度, 工作, 固定式 | -40 ... 80 °C |

认证

| | |
|------|-------|
| 防护等级 | IP 67 |
|------|-------|

分类

| | |
|--------------|----------|
| 税率编号 | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |

电气连接

连接1

| | |
|----------|-----------------------------|
| 类型 | 接头 |
| 螺纹规格 | M12 |
| 类型 | 插座 |
| 柄体材料 | PUR |
| 柄体颜色 | 黑色 |
| 引脚数 | 12 个引脚 |
| 编码 | A-编码 |
| 规格 | 直形 |
| 圆接头, LED | 否 |
| 锁 | 螺旋接头, 镀镍压铸锌, 推荐转矩0.6 Nm, 自锁 |

连接2

| | |
|------|-----------------------------|
| 类型 | 接头 |
| 螺纹规格 | M12 |
| 类型 | 插头 |
| 柄体材料 | PUR |
| 柄体颜色 | 黑色 |
| 引脚数 | 5 个引脚 |
| 编码 | A-编码 |
| 规格 | 直形 |
| 锁 | 螺旋接头, 镀镍压铸锌, 推荐转矩0.6 Nm, 自锁 |

接线图

接线图

