

Teknik veri sayfası

Distribütör

Ürün no.: 50130990

MD 7XXP-11-88IO3-12

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması
- Kumanda ve gösterge
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Elektrik verileri

Girişler

Anahtarlama elemanı PNP

Güç verileri

Toplam akım 1,5 A

Giriş verileri mantık

Nominal giriş gerilimi U_N 24 V DC

Bağlantı

Temel bağlantı

Bağlantı türü Yuvarlak konektör

İşlev Kontrola bağlantı

Vida dişi büyüklüğü M12

Kutup sayısı 12 kutuplu

Kodlama A kodlu

Tip erkek

Distribütör bağlantıları

Bağlantı sayısı 8 Adet

Vida dişi büyüklüğü M8

Kutup sayısı 3 kutuplu

Kodlama A kodlu

Tip dişi

Malzeme Plastik

O conta, yuvarlak conta malzemesi TPU

Kontaktların malzemesi Altın kaplama

Kontak başına işletme akımı 1,5 A

Mekanik bilgiler

Yapı şekli Kübik

Ebatlar (G x Y x U) 30 mm x 31,5 mm x 127 mm

Malzeme gövde Plastik

Net ağırlık 127 g

Vida sıkma torku 0 N·m

Kumanda ve gösterge

Gösterge türü LED

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 70 °C, Bağılı hatta bağılı olarak

Sertifikalar

Koruma sınıfı IP 65

IP 67

Sertifikasyonlar c UL US

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası 85369010

eCl@ss 5.1.4 27279201

eCl@ss 8.0 27279219

eCl@ss 9.0 27440108

eCl@ss 10.0 27440108

eCl@ss 11.0 27440108


ETIM 5.0 EC002585

ETIM 6.0 EC002585

ETIM 7.0 EC002585


Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindedir




Elektrik bağlantısı


Pin	Pin tahsisi	İletken rengi
1	Soket yeri 1-10 / kontak 1	kahverengi
2	Soket yeri 1-10 / kontak 3	Mavi
3	Soket yeri 1 / kontak 4	beyaz
4	Soket yeri 2 / kontak 4	Yeşil
5	Soket yeri 5 / kontak 4	pembe
6	Soket yeri 3 / kontak 4	Sarı
7	Soket yeri 7 / kontak 4	siyah
8	Soket yeri 4 / kontak 4	gri
9	Soket yeri 6 / kontak 4	Kırmızı
10	Soket yeri 8 / kontak 4	mor
11	Soket yeri 9 / kontak 4	gri / pembe
12	Soket yeri 10 / kontak 4	Kırmızı / Mavi



Pin	Pin tahsisi	İletken rengi
1	+	kahverengi
3	-	Mavi
4	S1	bkz. yukarıdaki tablo



Devre şeması



Kumanda ve gösterge

LED	Gösterge	Anlam
1	yeşil, sürekli ışık	Çalışma voltajı aktif
2	sarı, sürekli ışık	Sinyal 1


Aksesuarlar

Bağlantı teknolojisi - bağlantı kabloları

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
50139769	KD U-M12-CA-P1-020	Bağlantı kablosu	Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 12 kutuplu Bağlantı 2: açık uç Korunmalı: Hayır Kablo uzunluğu: 2.000 mm Malzeme kılıf: PUR
50139770	KD U-M12-CA-P1-050	Bağlantı kablosu	Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 12 kutuplu Bağlantı 2: açık uç Korunmalı: Hayır Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PUR
50139771	KD U-M12-CA-P1-100	Bağlantı kablosu	Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 12 kutuplu Bağlantı 2: açık uç Korunmalı: Hayır Kablo uzunluğu: 10.000 mm Malzeme kılıf: PUR

Aksesuarlar

Genel

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50134479	CAP M8K-Set	Bağlantı kapağı	Tür: Boş konektör yerleri için kilitli kapak Vida dişi büyüklüğü: M8 Malzeme: Plastik

Uyarı



⚠ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.