

技术数据表


连接电缆

配件编号: 50037339

BK7 KB-140-5000-20

内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同



技术参数

基础数据

电气数据

性能数据

工作电压30 V AC/DC

连接

连接1

类型Sub-D

圆接头, LED否

类型插座

引脚数26 个引脚

规格直形

连接2

类型开口端

电缆性质

导线数量26 光束

护套颜色灰色

有屏蔽是

电缆设计连接电缆(一端打开)

导线直径 (外部)8 mm

电缆长度5,000 mm

护套材料PVC

拖链适用性否

分类

税率编号85444290

ECLASS 5.1.427279201

ECLASS 8.027279218

ECLASS 9.027060311

ECLASS 10.027060311

ECLASS 11.027060311

ECLASS 12.027060311

ECLASS 13.027060311

ETIM 5.0EC001855

ETIM 6.0EC001855

ETIM 7.0EC001855

ETIM 8.0EC001855

电气连接

连接1

类型Sub-D

圆接头, LED否

类型插座

引脚数26 个引脚

规格直形

连接2

类型开口端