

## Folha de dados técnicos

### Cabo de ligação

N.º do art.: 50035865

CB-D9-5000-5GF/GM

#### Conteúdo

- Dados técnicos
- Ligação elétrica



A imagem pode divergir



Dados técnicos

Dados básicos

Dados elétricos

Dados de desempenho

Tensão de operação 30 V CA/CC

Conexão

Conexão 1

Tipo de conexão Sub-D

Conector redondo, LED Não

Tipo female

Número de polos 9 polos

Versão Axial

Conexão 2

Tipo de conexão Sub-D

Tipo male

Número de polos 9 polos

Versão Axial

Características dos cabos

Número de fios 5 Unid.

Blindado Sim

Versão do cabo Cabo de ligação

Comprimento do cabo 5.000 mm

Adequabilidade para correntes de arraste Não

Classificação

Número da pauta aduaneira 85444290

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27279218

ECLASS 9.0 27060311

ECLASS 10.0 27060311

ECLASS 11.0 27060311

ECLASS 12.0 27060311

ECLASS 13.0 27060311

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

ETIM 8.0 EC001855

Ligação elétrica

Conexão 1

Tipo de conexão Sub-D

Conector redondo, LED Não

Tipo female

Número de polos 9 polos

Versão Axial

Conexão 2

Tipo de conexão Sub-D

Tipo male

Número de polos 9 polos

Versão Axial