

## 技术数据表


## 连接电缆

配件编号: 150717

CB-M12-2000-5GM

### 内容

- 技术参数
- 电气连接
- 接线图



图片可能不同



## 技术参数

## 基础数据

应用	耐油/润滑剂
----	--------

## 连接

## 连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
柄体材料	TPU
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码
规格	直形
圆接头, LED	否
每个触点的工作电流	4 A
锁	螺旋接头

## 连接2

类型	开口端
----	-----

## 电缆性质

导线数量	5 光束
核心截面	0.34 mm <sup>2</sup>
护套颜色	黑色
有屏蔽	否
电缆设计	连接电缆(一端打开)
导线直径 (外部)	6 mm
电缆长度	2,000 mm
护套材料	PUR
拖链适用性	否

## 分类

税率编号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855

## 电气连接

## 连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
柄体材料	TPU
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码
规格	直形
圆接头, LED	否
每个触点的工作电流	4 A
锁	螺旋接头

## 连接2

类型	开口端
----	-----

## 接线图

### 接线图

