

## 技术数据表


## 连接电缆

配件编号: 50104025

KB 031-2000-01

### 内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同



技术参数

基础数据

电气数据

|      |            |
|------|------------|
| 性能数据 |            |
| 工作电压 | 30 V AC/DC |

连接

|          |        |
|----------|--------|
| 连接1      |        |
| 类型       | Sub-D  |
| 圆接头, LED | 否      |
| 类型       | 插座     |
| 引脚数      | 15 个引脚 |
| 规格       | 直形     |

|     |       |
|-----|-------|
| 连接2 |       |
| 类型  | Sub-D |

|             |            |
|-------------|------------|
| 电缆性质        |            |
| 导线数量        | 15 光束      |
| 有屏蔽         | 是          |
| 电缆设计        | 连接电缆(一端打开) |
| 导线直径 ( 外部 ) | 8.1 mm     |
| 电缆长度        | 2,000 mm   |
| 拖链适用性       | 否          |

分类

|              |          |
|--------------|----------|
| 税率编号         | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27279218 |
| ECLASS 9.0   | 27060311 |
| ECLASS 10.0  | 27060311 |
| ECLASS 11.0  | 27060311 |
| ECLASS 12.0  | 27060311 |
| ECLASS 13.0  | 27060311 |
| ETIM 5.0     | EC001855 |
| ETIM 6.0     | EC001855 |
| ETIM 7.0     | EC001855 |
| ETIM 8.0     | EC001855 |

电气连接

连接1

|          |        |
|----------|--------|
| 类型       | Sub-D  |
| 圆接头, LED | 否      |
| 类型       | 插座     |
| 引脚数      | 15 个引脚 |
| 规格       | 直形     |

连接2

|     |        |
|-----|--------|
| 类型  | Sub-D  |
| 类型  | 插头     |
| 引脚数 | 15 个引脚 |
| 规格  | L形     |