

Folha de dados técnicos

Cabo de ligação

N.º do art.: 50128804

KB 307-10000 FLEX

Conteúdo

- Dados técnicos
- Ligação elétrica



A imagem pode divergir



Dados técnicos

Dados básicos

Adequado para	BPS 307i
Adequado para interface	SSI

Conexão

Conexão 1

Tipo de conexão	Conector tipo pente fêmea
Número de polos	32 polos
Conector redondo, LED	Não

Conexão 2

Tipo de conexão	Extremidade aberta
-----------------	--------------------

Características dos cabos

Número de fios	10 Unid.
Cor da bainha	Cinza
Blindado	Sim
Versão do cabo	Cabo de ligação
Diâmetro do cabo (exterior)	8,5 mm
Comprimento do cabo	10.000 mm
Material da bainha	PUR
Adequabilidade para correntes de arraste	Sim
Velocidade de traslado	Máx. 3,3 m/s com 5 m de comprimento de percurso de traslado horiz. e aceleração máx. de 5 m/s²

Classificação

Número da pauta aduaneira	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855

Ligação elétrica

Conexão 1

Tipo de conexão	Conector tipo pente fêmea
Número de polos	32 polos
Conector redondo, LED	Não

Conexão 2

Tipo de conexão	Extremidade aberta
-----------------	--------------------

Cor do fio

Ocupação dos fios

Cinza	FE
Branco	GNDIN
Marrom	VIN
Violeta	SWIO 1
Preto	SWIO 2
Azul	CLK-
Verde	DATA-
Vermelho	CLK+
Amarelo	DATA+
Rosa	n.c.