

## Folha de dados técnicos

### Refletor

N.º do art.: 50115020

Reflexfolie 200x200mm-H

#### Conteúdo

- Dados técnicos



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Versão especial

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Versão especial | Aquecimento |
|-----------------|-------------|

Dados elétricos

Dados de desempenho

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Tensão de alimentação $U_B$ | 230 ... 230 V, CA |
|-----------------------------|-------------------|

Comportamento temporal

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Frequência como área | 50 ... 50 Hz |
|----------------------|--------------|

Dados mecânicos

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Execução                      | Retangular          |
| Qualquer direção              | Não                 |
| Superfície refletora, altura  | 200 mm              |
| Superfície refletora, largura | 200 mm              |
| Material do substrato         | Liga de alumínio    |
| Peso líquido                  | 500 g               |
| Tipo de fixação               | Fixação de passagem |
|                               | Placa de montagem   |

Dados do ambiente

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente, operação | -30 ... 70 °C |
|--------------------------------|---------------|

Classificação

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Número da pauta aduaneira | 85168080 |
| ECLASS 5.1.4              | 27279203 |
| ECLASS 8.0                | 27279203 |
| ECLASS 9.0                | 27273601 |
| ECLASS 10.0               | 27273601 |
| ECLASS 11.0               | 27273601 |
| ECLASS 12.0               | 27273601 |
| ECLASS 13.0               | 27273601 |
| ETIM 5.0                  | EC002467 |
| ETIM 6.0                  | EC002467 |
| ETIM 7.0                  | EC002467 |
| ETIM 8.0                  | EC002467 |