

技术数据表

测试仪

配件编号: 50122380

TI 3

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 电气连接
- 操作和显示
- 配件



图片可能不同



技术参数

基础数据

适合	二进制开关传感器
----	----------

电气数据

性能数据

供电电压 U_B	DC
------------	----

连接

连接1

类型	端子
----	----

机械参数

尺寸 (宽 x 高 x 长)	55 mm x 35 mm x 110 mm
----------------	------------------------

外壳材料	塑料
------	----

净重	192 g
----	-------

外壳颜色	灰色
------	----

操作和显示

显示类型	LED
------	-----

蜂鸣器

操作控制	滑动开关
------	------

环境数据

环境温度, 工作	5 ... 40 °C
----------	-------------

分类

税率编号	85389099
------	----------

ECLASS 5.1.4	27279211
--------------	----------

ECLASS 8.0	19200502
------------	----------

ECLASS 9.0	19200502
------------	----------

ECLASS 10.0	19200504
-------------	----------

ECLASS 11.0	19200504
-------------	----------

ECLASS 12.0	19200504
-------------	----------

ECLASS 13.0	19200504
-------------	----------

ETIM 5.0	EC001418
----------	----------


ETIM 6.0	EC001418
----------	----------

ETIM 7.0	EC001418
----------	----------

ETIM 8.0	EC001418
----------	----------

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米



- A 可选择 PNP / NPN 滑动开关
- B 可选择 PNP / NPN 滑动开关
- C 开 / 关
- I 18 V DC
- E 用于电源充电器的 DC 插座
- F 笼式弹簧连接 0V
- G 笼式弹簧连接输入端 A
- H 笼式弹簧连接输入端 B
- 1/2 LED显示
- 3 电源 LED

电气连接

连接1

功能	供电电源
类型	信号输入
端子类型	端子
引脚数	笼式弹簧端子
	4 个引脚

连接2

功能	用于电源充电器的 DC 插座
类型	插孔


操作和显示

LED	显示	说明
1	红色, 长亮	开关量输出/开关状态
2	红色, 长亮	开关量输出/开关状态
3	红色, 长亮	准备就绪

操作和显示

LED	显示	说明
3	绿色, 常亮	充电完成

配件 电源

	配件编号	名称	配件	说明
	50123531	NT TI 3	电源件	电源装置类型: 即插即用式电源 输出: 24 V DC, 750 mA 输入: 110..240 V AC, 50..60 Hz

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。