

技术数据表

照相机

配件编号: 50132136

LCAM 408i C7F-XX



图片可能不同

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 电气连接
- 配件



Ethernet

技术参数

基础数据

系列	LCAM
适合	使用清洁剂时应用
芯片	CMOS

功能

软件功能	图片传输
------	------

光学数据

工作范围	1,000 ... 5,000 mm
相机水平分辨率	2,592 px
相机垂直分辨率	1,944 px
焦距	4 mm
芯片尺寸	1/2.5 in
最大帧频(每秒图像数)	53 光束/秒
相机类型	颜色

电气数据

性能数据	
供电电压 U _B	18 ... 30 V, DC
最大功耗	3.6 W

接口

类型	Ethernet
Ethernet	
地址分配	DHCP 手动地址分配
传输速度	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1千兆位/秒
功能	售后服务 过程
开关功能性	无
传输协议	TCP/IP, RTP/RTSP

连接

连接1	
功能	数据接口 维护接口 配置接口
类型	接头
设备上名称	售后服务
螺纹规格	M12
引脚数	8 个引脚
编码	X-编码

连接2	
功能	供电电源
类型	接头
设备上名称	电源
螺纹规格	M12
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码

机械参数

尺寸 (宽 x 高 x 长)	75 mm x 55 mm x 113 mm
外壳材料	金属
镜头盖材料	玻璃
净重	411 g
紧固类型	安装螺纹 燕尾槽 通过可选安装设备

环境数据

环境温度, 工作	-30 ... 70 °C
环境温度, 储藏	-30 ... +70 °C

认证


防护等级	IP 65 IP 67
------	----------------

分类

税率编号	85258900
ECLASS 5.1.4	27310101
ECLASS 8.0	27310101
ECLASS 9.0	27310201
ECLASS 10.0	27310101
ECLASS 11.0	27310101
ECLASS 12.0	27310101
ECLASS 13.0	27310101
ECLASS 14.0	27310101
ECLASS 15.0	27310101
ECLASS 16.0	27310101
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002550
ETIM 8.0	EC002550
ETIM 9.0	EC002550
ETIM 10.0	EC002550
UNSPSC 26.08	43211718

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米



电气连接

连接1		售后服务	
功能		数据接口	
		维护接口	
		配置接口	
类型		接头	
螺纹规格		M12	
类型		插座	
材料		金属	
引脚数		8 个引脚	
编码		X-编码	

引脚	引脚分配
1	D1+
2	D1-
3	D2+
4	D2-
5	D4+
6	D4-
7	D3-
8	D3+

连接2		电源	
功能		供电电源	
		接头	
		M12	
类型		插头	
材料		金属	
引脚数		4 个引脚	
编码		A-编码	

引脚	引脚分配
1	V+
2	n.c.
3	GND
4	n.c.

配件

连接技术 - 连接电缆

	配件编号	名称	配件	说明
	50130657	KD U-M12-4A-P1-050	连接电缆	应用: 耐油/润滑剂 连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 4 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 否 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PUR

配件

连接技术 - 连接电缆

	配件编号	名称	配件	说明
	50130743	KDS U-M12-4A-M12-4A-P1-050	互连电缆	应用: 耐油/润滑剂 连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 4 个引脚 连接2: 接头, M12, 直形, 插头, A-编码, 4 个引脚 有屏蔽: 否 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PUR
	50137380	KSS GB-M12-8A-RJ45-A-P7-050	互连电缆	适合接口: Ethernet 连接1: 接头, M12, 直形, 插头, X-编码, 8 个引脚 连接2: RJ45 有屏蔽: 是 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PUR

连接技术 - 插头连接器

	配件编号	名称	配件	说明
	50137169	S GB-RJ45-8A-K-SK	插头	适合接口: Ethernet 连接: RJ45

紧固系统 - 安装支架

	配件编号	名称	配件	说明
	50121433	BT 300 W	安装设备	包含: 4 件螺栓 M4 x 10, 2 件螺栓 M6 x 10, 4 件螺栓 M3 x 8 安装设备设计: L 型角度 设备侧固定件: 通孔安装 装置侧固定件: 螺旋式 安装设备类型: 可调节 材料: 金属

紧固系统 - 固定杆

	配件编号	名称	配件	说明
	50027375	BT 56	安装设备	功能: 静态应用 安装设备设计: 安装系统 设备侧固定件: 适于16mm杆, 适于18mm杆, 适于20mm杆 装置侧固定件: 可夹紧 材料: 金属 接线板上紧固矩: 8 N·m

配件

注意	
	📄 所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。