

기술 데이터 시트


상호접속 케이블

품목 번호: 50114519

KB PS2-1 IT190x

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결



그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

기본 데이터

적합한 적용 대상:	이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 1900g
	이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 1902g
	이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 1910
	이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 1911i
	이동식 바코드 리더 시리즈 IT 1300
인터페이스에 적합함	PS/2

연결

연결 1	
연결부 종류	RJ41
연결 2	
연결부 종류	PS/2
버전	액시얼
유형	암
연결 3	
연결부 종류	PS/2
버전	액시얼
유형	Male
케이블 특성	
와이어 개수	6 개수
덮개 색상	흑색
차폐됨	예
케이블 모델	스파이럴 케이블
케이블 직경(외경)	5 mm
케이블 길이	3,000 mm
덮개 재료	PVC
드래그 체인 적합성	아니요

기술 데이터

순중량	139 g
-----	-------

분류

HS 번호	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604


전기 연결

연결 1

연결부 종류	RJ41
--------	------

핀 핀 지정

1	쉴드
2	n.c.
3	GND
4	PC 데이터
5	PC 클록
6	KB 클록
7	+5V DC
8	KB 데이터
9	n.c.
10	n.c.




연결 2

연결부 종류	PS/2
버전	액시얼
유형	암

전기 연결

핀	핀 지정
1	PC 데이터
2	n.c.
3	GND
4	+5V DC
5	PC 클록
6	n.c.



연결 3

연결부 종류	PS/2
버전	액시얼
유형	Male

핀	핀 지정
1	KB 데이터
2	n.c.
3	GND
4	+5V DC
5	KB 클록
6	n.c.

