

技术数据表

接头

配件编号: 50101943

KD 01-5-SR

内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同

技术参数

电气数据

性能数据

工作电压	最大60 V AC/DC
测量工作电流	4,000 mA

连接

接口数量	1 个
------	-----

连接1

功能	供电电源
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
柄体材料	塑料
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码
规格	L 型
锁	螺栓连接, 不锈钢 V4A, 推荐扭矩 0.6 Nm, 自锁

连接2

类型	螺栓端子
----	------

电缆性质

机械参数

扳手开口宽度	18 mm
净重	22 g
最大电缆出口	6 ... 8 mm

环境数据

环境温度, 工作	-40 ... 85 °C
----------	---------------

认证

防护等级	IP 67
------	-------

分类

税率编号	85369010
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ECLASS 15.0	27440116
ECLASS 16.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635
UNSPSC 26.08	39121413

电气连接

连接1

功能	供电电源
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
柄体材料	塑料
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码
规格	L 型
锁	螺栓连接, 不锈钢 V4A, 推荐扭矩 0.6 Nm, 自锁

连接2

类型	螺栓端子
----	------