

Teknik veri sayfası Aktüatör

Ürün no.: 63002100

RD800-x-SCA

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler



Şekil farklılık gösterebilir

UK
CA

Teknik veriler

Temel veriler

Seri	RD800
Uygulama	Sıralı uygulama
	Tek kullanım
Kod türü	Standart kodu
Bunlar için uygundur:	Emniyet transponderi RD800

Mekanik bilgiler

Ölçü (G x Y x U)	25 mm x 18 mm x 45 mm
Malzeme gövde	Plastik
Plastik gövde	PA 66
Net ağırlık	24 g
Gövde rengi	antrasit
Montaj braketi türü	Geçiş montaj braketi

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-25 ... 70 °C
Ortam sıcaklığı depolama	-25 ... 80 °C
Kirlenme derecesi	3, EN 60947-1

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 67
	IP 69K
Sertifikasyonlar	c UL US
	TÜV Süd
Standart göre kontrol yöntemi darbe	EN 60068-2-27
Standart göre kontrol yöntemi titreşim	EN 60068-2-6

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85369095
ECLASS 5.1.4	27279216
ECLASS 8.0	27279216
ECLASS 9.0	27272606
ECLASS 10.0	27272606
ECLASS 11.0	27272606
ECLASS 12.0	27272606
ECLASS 13.0	27272606
ECLASS 14.0	27272606
ECLASS 15.0	27272606
ECLASS 16.0	27272606
ETIM 5.0	EC002594
ETIM 6.0	EC002594
ETIM 7.0	EC002594
ETIM 8.0	EC001487
ETIM 9.0	EC001487
ETIM 10.0	EC001487
UNSPSC 26.08	39122221

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir

