

Folha de dados técnicos


Cabo de conexão

N.º do art.: 548521

CB-D15E-10000S-11GF

Conteúdo

- Dados técnicos
- Ligação elétrica



A imagem pode divergir



Dados técnicos

Dados básicos

Aplicação	Resistente a óleo e lubrificantes
Memória de parâmetros	Sim

Dados elétricos

Dados de desempenho	
Tensão de operação	30 V CA/CC

Conexão

Conexão 1	
Tipo de conexão	Sub-D
Conector redondo, LED	Não
Tipo	female
Número de polos	15 polos
Versão	Axial

Conexão 2	
Tipo de conexão	Extremidade aberta

Características dos cabos	
Número de fios	11 Unid.
Cor da bainha	Preto
Blindado	Sim
Versão do cabo	Cabo de conexão (aberto de um lado)
Diâmetro do cabo (exterior)	8,7 mm
Comprimento do cabo	10.000 mm
Material da bainha	PUR
Adequabilidade para correntes de arraste	Não

Certificações

Patentes de E.U.A.	US 7,696,468 B
--------------------	----------------

Classificação

Número da pauta aduaneira	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855

Ligação elétrica

Conexão 1

Tipo de conexão	Sub-D
Conector redondo, LED	Não
Tipo	female
Número de polos	15 polos
Versão	Axial

Conexão 2

Tipo de conexão	Extremidade aberta
-----------------	--------------------