

Folha de dados técnicos

Espelho defletor

N.º do art.: 529602

UM60-225

Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais



A imagem pode divergir

Dados técnicos


Dados básicos	
Série	UM
Tipo, colunas e espelho	Espelho defletor
Dados mecânicos	
Dimensões (L x A x C)	25 mm x 68 mm x 295 mm
Peso líquido	700 g
Cor da carcaça	Amarelo, RAL 1021
Tipo de fixação	Montagem em ranhura
	Suporte giratório
Adequado para sensores	Cortinas de luz de segurança MLC 500, MLC 300
Altura da área de proteção até	225 mm
Comprimento do espelho	285 mm

Classificação	
Número da pauta aduaneira	70099200
ECLASS 5.1.4	27279207
ECLASS 8.0	27279207
ECLASS 9.0	27273605
ECLASS 10.0	27273605
ECLASS 11.0	27273605
ECLASS 12.0	27273605
ECLASS 13.0	27273605
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467


Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros

Espelho




- L Comprimento = 295 mm
- SL Comprimento do espelho = 285 mm




Desenhos dimensionais

Distâncias de montagem






Montagem com suporte padrão BT-UM60




- A Lateral
- B Verso
- C Ajustável em inclinação (0 - 90°)

Desenhos dimensionais

Montagem com suporte orientável BT-SSD



A



B

A Verso

B Lateralmente 45°