

技术数据表

偏转镜

配件编号: 66500201

MLD-XM03

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 配件



图片可能不同



技术参数

保护区数据

可达到的保护长度	0 ... 8 m
----------	-----------

光学数据

光束数	3 个
光束距离	400 mm

机械参数

尺寸 (宽 x 高 x 长)	52 mm x 894 mm x 64.7 mm
外壳材料	金属
金属外壳	铝
镜头盖材料	塑料(PMMA)
端盖材料	压铸锌
净重	2,000 g
外壳颜色	黄色, RAL 1021
紧固类型	槽式安装 设备防护立柱上安装 转座

环境数据


环境温度, 工作	-30 ... 55 °C
环境温度, 储藏	-40 ... 75 °C
相对空气湿度 (无冷凝)	0 ... 95 %

分类

税率编号	85389099
ECLASS 5.1.4	27279207
ECLASS 8.0	27279207
ECLASS 9.0	27273605
ECLASS 10.0	27273605
ECLASS 11.0	27273605
ECLASS 12.0	27273605
ECLASS 13.0	27273605
ECLASS 14.0	27273605
ECLASS 15.0	27273605
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467


尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米



配件

紧固系统 - 转座

	配件编号	名称	配件	说明
	540351	BT-SET-240CC-E	支架套装	设备侧固定件: 通孔安装 装置侧固定件: 可夹紧 安装设备类型: 旋转, 240 材料: 金属, 塑料 减震器: 否

配件

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。