

## Fiche technique

### Miroir de renvoi

Art. n°: 66500200

MLD-M003

#### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement
- Accessoires



Figure pouvant varier



## Caractéristiques techniques

### Données du champ de protection

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Portée réalisable | 0 ... 6 m |
|-------------------|-----------|

### Données optiques

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Nombre de faisceaux            | 3 pièce(s) |
| Intervalle entre les faisceaux | 400 mm     |

### Données mécaniques

|                                |                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Dimensions (l x H x L)         | 52 mm x 894 mm x 64,7 mm                                      |
| Matériau du boîtier            | Métallique                                                    |
| Boîtier métallique             | Aluminium                                                     |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA                                              |
| Matériau des capuchons         | Zinc moulé sous pression                                      |
| Poids net                      | 2.000 g                                                       |
| Couleur du boîtier             | Jaune, RAL 1021                                               |
| Type de fixation               | Montage en rainure<br>Montage sur montant<br>Support tournant |

### Classification


|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 85389099 |
| ECLASS 5.1.4             | 27279207 |
| ECLASS 8.0               | 27279207 |
| ECLASS 9.0               | 27273605 |
| ECLASS 10.0              | 27273605 |
| ECLASS 11.0              | 27273605 |
| ECLASS 12.0              | 27273605 |
| ECLASS 13.0              | 27273605 |
| ECLASS 14.0              | 27273605 |
| ECLASS 15.0              | 27273605 |
| ECLASS 16.0              | 27273605 |
| ETIM 5.0                 | EC002467 |
| ETIM 6.0                 | EC002467 |
| ETIM 7.0                 | EC002467 |
| ETIM 8.0                 | EC002467 |
| ETIM 9.0                 | EC002467 |
| ETIM 10.0                | EC002467 |

### Caractéristiques ambiantes

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Température ambiante, fonctionnement           | -30 ... 55 °C |
| Température ambiante, stockage                 | -40 ... 75 °C |
| Humidité relative de l'air (sans condensation) | 0 ... 95 %    |

## Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres



## Accessoires

### Technique de fixation - Supports tournants

|                                                                                    | Art. n° | Désignation    | Article        | Description                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 540351  | BT-SET-240CC-E | Kit de support | Fixation, côté installation: Fixation traversante<br>Fixation, côté appareil: Serrable<br>Type de pièce de fixation: Pivotant 240°<br>Matériau: Métallique, Plastique<br>Amortisseur de vibrations: Non |

## Accessoires

### Remarque



Vous trouverez une liste de tous les accessoires disponibles sur le site Internet de Leuze sous l'onglet Téléchargement de la page de détail de l'article.