

Technisch gegevensblad Modulaire aansluitmodule

Art.-nr.: 50114369

MA 100



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Toebehoren



Technische gegevens

Basisgegevens

Serie	MA 100
Geschikt voor	BCL 300i
	BCL 301i

Elektrische gegevens

Prestatiegegevens	
Voedingsspanning U_B	18 ... 30 V, DC

Interface

Type	RS 232, RS 485
------	----------------

Aansluiting

Aantal aansluitingen	1 St.
Aansluiting 1	
Functie	BUS IN
	BUS OUT
	Data-interface
	PWR / SW IN / OUT
	Spanningsvoorziening
	Verbinding naar het apparaat
Type aansluiting	Klem
Aantal polen	19 -polig

Mechanische gegevens

Bouwworm	hoekig
Afmeting (b x h x l)	128,8 mm x 47,4 mm x 181 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Nettogewicht	380 g
Kleur behuizing	Rood

Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 54
Beschermingsgraad	III
Goedkeuringen	c UL US

Classificatie

Douanetariefnummer	84733080
ECLASS 5.1.4	27379201
ECLASS 8.0	27379201
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27069190
ECLASS 11.0	27069090
ECLASS 12.0	27069090
ECLASS 13.0	27069090
ECLASS 14.0	27069090
ECLASS 15.0	27069090
ECLASS 16.0	27069090
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121600

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Functie	BUS IN
	BUS OUT
	Data-interface
	PWR / SW IN / OUT
	Spanningsvoorziening
	Verbinding naar het apparaat
Type aansluiting	Klem
Aantal polen	19 -polig

Klem

Toewijzing

1	FE
2	FE
3	GNDIN
4	GNDIN
5	VIN
6	VIN
7	GNDIN
8	SWIN 1
9	VIN
10	GNDIN
11	SWOUT 1

Elektrische aansluiting

Klem	Toewijzing
12	CTS/RX+
13	RxD/RX-
14	GND ISO
15	RS 485B/TXD/TX-
16	RS 485A/RTS/TX+
17	GND ISO
18	RS 485 B
19	RS 485 A

Toebehoren

Aansluittechniek - adapters

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50110240	KB 500-3000-Y	Adapterkabel	Geschikt voor interface: RS 485 Kabellengte: 3.000 mm

Opmerking



↗ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.