

Teknik veri sayfası


Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50130631

KSS ET-M12-4A-M12-4A-P7-010

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Arayüz için uygundur	Ethernet
----------------------	----------

Elektrik verileri

Güç verileri

Çalışma voltajı	60V DC
-----------------	--------

Bağlantı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
---------------	-------------------

Vida dişi büyüklüğü	M12
---------------------	-----

Tip	erkek
-----	-------

Kutup sayısı	4 kutuplu
--------------	-----------

Kodlama	D kodlu
---------	---------

Tasarım	eksenel
---------	---------

Bağlantı 2

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
---------------	-------------------

Vida dişi büyüklüğü	M12
---------------------	-----

Tip	erkek
-----	-------

Kutup sayısı	4 kutuplu
--------------	-----------

Kodlama	D kodlu
---------	---------

Tasarım	eksenel
---------	---------

Kablo özellikleri

İletken sayısı	4 Adet
----------------	--------

İletken enine kesiti	0,34 mm ²
----------------------	----------------------

AWG	22
-----	----

Renk kılıf	Yeşil
------------	-------

Korumalı	Evet
----------	------

Siliksuz	Evet
----------	------

Kablo tasarımı	Bağlantı kablosu
----------------	------------------

Kablo çapı (dış)	6,7 mm
------------------	--------

Kablo uzunluğu	1.000 mm
----------------	----------

Malzeme kılıf	PUR
---------------	-----

İletken izolasyonu	PP
--------------------	----

Travers oranı	5m yatay hareket uzunluğunda maks. 3,3 m/s ve maks. 2m/s ² ivmelenme
---------------	--

Çekme zinciri uygunluğu	Evet
-------------------------	------

Dış kaplamanın özellikleri	FCKW, kadmiyum, silikon, halojen ve kurşun içermez, mat, az yapışkan, aşınmaya dayanıklı, makineyle iyi işlenebilir
----------------------------	---

Dış kaplamanın dayanıklılığı	hidroliz ve mikroba karşı dayanıklıdır, VDE 0472 Bölüm 803 Test B uyarınca iyi bir yağ, benzin ve kimyasal dayanımına sahiptir, UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 uyarınca alev geciktiricidir
------------------------------	---

Mekanik bilgiler

Anahtar genişliği	13 mm
-------------------	-------

Eğilme döngüleri	2.000.000 Adet
------------------	----------------

Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min.	bir seferliğine min. 5 x kablo çapı
-------------------------------------	-------------------------------------

Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min.	bir seferliğine min. 5 x kablo çapı
--	-------------------------------------

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim, esnek döşeme	-20 ... 60 °C
---------------------------------------	---------------

Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme	-20 ... 60 °C
--	---------------

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 67
---------------	-------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
-----------------------	----------

eCl@ss 5.1.4	27279201
--------------	----------

eCl@ss 8.0	27279218
------------	----------

eCl@ss 9.0	27060311
------------	----------

eCl@ss 10.0	27060311
-------------	----------

eCl@ss 11.0	27060311
-------------	----------

ETIM 5.0	EC001855
----------	----------

ETIM 6.0	EC001855
----------	----------

ETIM 7.0	EC001855
----------	----------

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
---------------	-------------------

Vida dişi büyüklüğü	M12
---------------------	-----

Tip	erkek
-----	-------

Kutup sayısı	4 kutuplu
--------------	-----------

Kodlama	D kodlu
---------	---------

Tasarım	eksenel
---------	---------


Elektrik bağlantısı

Bağlantı 2

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	D kodlu
Tasarım	eksenel

Devre şeması

Bağlantı şeması



- | | |
|-------|-----------|
| a TD+ | d RD- |
| b RD+ | e Blendaj |
| c TD- | |