

技术数据表

分配器线路

配件编号: 520066

CB-M12-SCC2

内容

- 套件的组成包括
- 技术参数
- 电气连接

图片可能不同

套件的组成包括

数量	配件编号	名称	配件	说明
1	150755	CB-M12-SC22	分配器线路	连接1: 接头, M12, 直形, 插头, A-编码, 4 个引脚 连接2: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 4 个引脚 连接3: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 4 个引脚 屏蔽: 否 电缆长度: 1,500 mm

技术参数

基础数据

适合	COMPACTplus-mi多光束安全传感器 COPMACTplus-m安全光幕 多光束安全传感器COMPACTplus-m
----	--

连接

连接1	
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
规格	直形
连接2	
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

连接3

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

电缆性质

导线数量	4 光束
屏蔽	否
电缆设计	分配器线路
电缆长度	1,500 mm

分类

税率编号	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

电气连接

连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

连接2

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

电气连接

连接3

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
规格	直形