

Teknik veri sayfası


Bağlantı kablosu

Ürün no.: 548362

CB-M12-2000-5GF/GM

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Elektrik verileri

Bağlantı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Tasarım	eksenel

Bağlantı 2

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Tasarım	eksenel

Kablo özellikleri

İletken sayısı	5 Adet
İletken enine kesiti	0,5 mm ²
Renk kılıf	siyah
Korumalı	Hayır
Kablo tasarımı	Bağlantı kablosu
Kablo çapı (dış)	5,4 mm
Kablo uzunluğu	2.000 mm
Malzeme iletkenler	Bakır
Malzeme kılıf	PUR

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme	-25 ... 50 °C
--	---------------

Sertifikalar

Sertifikasyonlar	c UL
	UL

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Tasarım	eksenel

Bağlantı 2

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Tasarım	eksenel