

Teknik veri sayfası


Bağlantı kablosu

Ürün no.: 548100

CB-M12-25000S-4GF/GM

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Bağlantı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme kavrama cismi	TPU
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Tasarım	eksenel
Kontakt başına işletme akımı	4 A

Bağlantı 2

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme kavrama cismi	TPU
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Tasarım	eksenel
Kontakt başına işletme akımı	4 A

Kablo özellikleri

İletken sayısı	4 Adet
Renk kılıf	siyah
Korumalı	Evet
Kablo tasarımı	Bağlantı kablosu
Kablo uzunluğu	25.000 mm
Malzeme kılıf	PUR

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme kavrama cismi	TPU
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Tasarım	eksenel
Kontakt başına işletme akımı	4 A

Bağlantı 2

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme kavrama cismi	TPU
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Tasarım	eksenel
Kontakt başına işletme akımı	4 A