

Karta danych technicznych


Kabel adaptera

Nr art.: 549953

CB-MSI/D9-3000

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane podstawowe

Aplikacja	Odporny na działanie olejów/smarów
-----------	------------------------------------

Przylącze

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Sub-D
Wtyczka okrągła, LED	Nie
Typ	female
Liczba pinów	9 -pin
Wersja	osiowy

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	Wtyczka jack
Wersja	osiowy
Średnica	2,5 mm

Właściwości przewodu

Liczba żył	2 Piece(s)
Przekrój żyły	0,14 mm ²
Kolor płaszczka	czarny
Ekranowane	Tak
Wersja przewodu	Kabel łączący
Średnica przewodu (zewnątrzna)	4 mm
Długość przewodu	3.000 mm
Materiał płaszczka	PUR
Przydatność łańcucha wlezonego	Nie

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060313
ECLASS 11.0	27060313
ECLASS 12.0	27060313
ECLASS 13.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Sub-D
Wtyczka okrągła, LED	Nie
Typ	female
Liczba pinów	9 -pin
Wersja	osiowy

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	Wtyczka jack
Wersja	osiowy
Średnica	2,5 mm
Liczba pinów	2 -pin