

## Karta danych technicznych


### Kabel adaptera

Nr art.: 50134949

KDS ET-RJ45-A-USB3-A-P4-000

#### Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

## Dane techniczne

### Dane podstawowe

Przeznaczony dla interfejsu Ethernet

### Interfejs

#### Ethernet

Prędkość transmisji 10/100/1000Mbps RJ45 Ethernet Port

### Przylącze

Liczba przylączy 2 Piece(s)

#### Przylącze 1

Rodzaj przylącza RJ45

Wersja osiowy

#### Przylącze 2

Rodzaj przylącza USB

Typ wtyczki USB 3.0 Standard-A

### Dane mechaniczne

Konstrukcja prostopadłościenny

Wymiar (szer. x wys. x dł.) 71 mm x 26 mm x 16,2 mm

Kolor obudowy Biały

### Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 40 °C

Temperatura otoczenia w miejscu prze-  
chowywania -40 ... 70 °C

### Certyfikaty

Stopień ochrony IP 20

Dopuszczenia FCC

RoHS

### Oprogramowanie

Wymagania systemowe Windows XP/Vista/7/8/8.1, Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/, Linux based system

### Klasyfikacja

Numer taryfy celnej 85176200

ECLASS 5.1.4 27069190

ECLASS 8.0 27069190

ECLASS 9.0 27069190

ECLASS 10.0 27060313

ECLASS 11.0 27060313

ECLASS 12.0 27060313

ECLASS 13.0 27060313

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

ETIM 8.0 EC001855

## Przylącze elektryczne

### Przylącze 1

Rodzaj przylącza RJ45

### Przylącze 2

Rodzaj przylącza USB

Typ wtyczki USB 3.0 Standard-A