

## Karta danych technicznych


### Kabel łączący

Nr art.: 50148540

KDS S-12-CA-M12-5A-P1-004-78X

#### Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne
- Schemat elektryczny



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

## Dane techniczne

### Dane podstawowe

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Przeznaczony dla | DCR 1048i |
|                  | IVS 1048i |

### Przylącze

#### Przylącze 1

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Rodzaj przylącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu   | M12             |
| Typ              | female          |
| Liczba pinów     | 12 -pin         |
| Kodowanie        | Z kodowaniem A  |
| Wersja           | osiowy          |

#### Przylącze 2

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Rodzaj przylącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu   | M12             |
| Typ              | male            |
| Liczba pinów     | 5 -pin          |
| Kodowanie        | Z kodowaniem A  |
| Wersja           | osiowy          |

#### Właściwości przewodu

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Liczba żył                     | 4 Piece(s)    |
| Kolor płaszczu                 | czarny        |
| Ekranowane                     | Tak           |
| Wersja przewodu                | Kabel łączący |
| Długość przewodu               | 200 mm        |
| Materiał płaszczu              | PUR           |
| Przydatność łańcucha wlezonego | Nie           |

### Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4        | 27279201 |
| ECLASS 8.0          | 27279218 |
| ECLASS 9.0          | 27060311 |
| ECLASS 10.0         | 27060311 |
| ECLASS 11.0         | 27060311 |
| ECLASS 12.0         | 27060311 |
| ECLASS 13.0         | 27060311 |
| ETIM 5.0            | EC001855 |
| ETIM 6.0            | EC001855 |
| ETIM 7.0            | EC001855 |
| ETIM 8.0            | EC001855 |

## Przylącze elektryczne

### Przylącze 1

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Rodzaj przylącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu   | M12             |
| Typ              | female          |
| Liczba pinów     | 12 -pin         |
| Kodowanie        | Z kodowaniem A  |
| Wersja           | osiowy          |

### Przylącze 2

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Rodzaj przylącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu   | M12             |
| Typ              | male            |
| Liczba pinów     | 5 -pin          |
| Kodowanie        | Z kodowaniem A  |
| Wersja           | osiowy          |

## Schemat elektryczny

### Schemat okablowania

