

Karta danych technicznych

Rozdzielacz podwójny

Nr art.: 50137435

YV U-DDS-25-25-25-X01

Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Przyłącze elektryczne
- Schemat elektryczny
- Akcesoria



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



Dane techniczne

Dane podstawowe

Wskazówka dotycząca składania zamówień

Proszę uwzględnić schemat elektryczny w karcie danych

Przylącze

Liczba przylączy

3 Piece(s)

Przylącze 1

Rodzaj przylącza

Wtyczki okrągłe

Rozmiar gwintu

M12

Typ

female

Liczba pinów

5 -pin

Kodowanie

Z kodowaniem A

Wersja

osiowy

Przylącze 2

Rodzaj przylącza

Wtyczki okrągłe

Rozmiar gwintu

M12

Typ

male

Liczba pinów

5 -pin

Kodowanie

Z kodowaniem A

Wersja

osiowy

Przylącze 3

Rodzaj przylącza

Wtyczki okrągłe

Rozmiar gwintu

M12

Typ

female

Liczba pinów

5 -pin

Kodowanie

Z kodowaniem A

Wersja

osiowy

Właściwości przewodu

Ekranowane

Nie

Dane mechaniczne

Konstrukcja

prostopadłościenny

Wymiar (szer. x wys. x dł.)

36 mm x 16 mm

Rozstaw klucza

13 mm

Długość

45 mm

Materiał

PUR

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy

-25 ... 85 °C

Certyfikaty

Stopień ochrony

IP 67

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej

85366990

ECLASS 5.1.4

27279201

ECLASS 8.0

27440104

ECLASS 9.0

27069190

ECLASS 10.0

27440111

ECLASS 11.0

27440111

ECLASS 12.0

27440111

ECLASS 13.0

27440111

ETIM 5.0

EC002498

ETIM 6.0

EC002925

ETIM 7.0


EC002925

ETIM 8.0

EC003558

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach



Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	female
Liczba pinów	5 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem A
Wersja	osiowy

Przylącze 2


Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	male
Liczba pinów	5 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem A
Wersja	osiowy

Przylącze elektryczne

Przylącze 3

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	female
Liczba pinów	5 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem A
Wersja	osiowy

Schemat elektryczny



- a Przylącze 3, gniazdo elektryczne M12
- b Przylącze 1, gniazdo elektryczne M12
- c Przylącze 2, wtyczka M12

Akcesoria

Ogólne

	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	50132266	TT-Set 0,6-13	Narzędzie	Rodzaj: Klucz dynamometryczny Rozstaw klucza: 13 mm Moment obrotowy: 0,6 N·m Materiał: Tworzywo sztuczne, Stal nierdzewna Temperatura otoczenia: -40 ... 120 °C

Wskazówka



☞ Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów.